

## 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu

Produkt-ID: VGABNCMF1



Das 30 cm lange Koax-HD15 VGA-auf-5 BNC RGBHV-Adapterkabel VGABNCMF1 hat einen HD15 VGA-Anschluss (Stecker) und 5 BNC (RGBHV)-Anschlüsse (Buchsen), sodass Sie vorhandene BNC-Videoquellen an einen VGA-Verteilungsverstärker oder PC anschließen können.

Das Kabel kann auch mit einem VGA-Ausgangssignal verwendet werden, das auf 5 BNC-Buchsen verteilt wird, die mit einem 5 BNC-Kabel (Stecker-Stecker) für einen BNC-Monitor/Display verwendet werden können.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Schließen Sie Kabelblenden und Projektoren mit BNC an einen VGA-Verteilungsverstärker oder PC an

### Merkmale

- Kurzes, flexibles Kabel
- HD15 VGA-Stecker auf 5 BNC-Buchsen

---

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	5 - BNC (RF Koax)

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	RGB-Signal: Rote, grüne, blaue Drähte, vertikale Synchronisierung: Schwarzer Draht, Horizontale Synchronisierung: Weißer Draht
---------	--

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.5 mm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	3.6 oz [103.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]

Paketbreite	4.9 in [12.5 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 oz [108.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30cm VGA HD 15 auf 5x BNC RGBHV Monitorkabel - St/Bu
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.