

VGAスプリッタ分配ケーブル 30cm 1x VGA(オス) – 2x VGA(メス)

製品ID: VGASPL1VV



2台のVGAモニター／ディスプレイと1つのVGAビデオソースを接続するVGAビデオスプリッタケーブル(30cm)。

この高品質スプリッタケーブルは、デュアルVGAディスプレイ構成を実現する費用対効果に優れたソリューションです。

認証、レポート、互換性



用途

- ・単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション
- ・単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応

製品の特長

- ・1つのVGA信号を2つに分割
- ・外付け電源不要

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	15
コネクタメッキ	ゴールド

	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
性能		
	最大デジタル解像度	2048 × 1536 @ 85Hz
コネクタ		
	コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
	コネクタB	2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
特記 / 必要条件		
	注意	本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。
物理的特徴		
	色	ブラック
	ワイヤゲージ	28 AWG
	最大コネクタ寸法	41 mm [1.6 in]
	ケーブル長	20.8 cm [8.2 in]
	ケーブル外径	9.0 mm [0.4 in]
	製品縦	31.2 cm [12.3 in]
	製品横	4.1 cm [1.6 in]
	製品高さ	3.7 cm [1.5 in]
	製品重量	159.0 g [5.6 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	16.0 cm [6.3 in]
	パッケージ横	12.6 cm [5.0 in]
	パッケージ高さ	4.4 cm [1.7 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	158.0 g [5.6 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - 30cm VGA-2 x VGAビデオスプリッタケーブル - オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。