

VHDCI auf Quad DVI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: VHDCI24DVI



Mit dem VHDCI-auf-Quad-DVI-Splitterkabel VHDCI24DVI können Sie bis zu vier DVI-D-Single Link-Displays an Ihre VHDCI-Videokarte (z. B. NVIDIA® Quadro® NVS™, und VisionTek AMD-Grafikkarten) mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 anschließen.

Dieses hochwertige VHDCI-auf-4-Port-DVI-Kabel wurde für maximale Lebensdauer entwickelt und ist es ein zuverlässiges 030-0230-000-Ersatzkabel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie bis zu vier DVI-D-Displays an Ihre VHDCI-Grafikkarte an

Merkmale

- 1x VHDCI-Stecker
- 4x DVI-D-Buchsen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VHDCI (68-polig, Mini-Centronics)
Steckverbinder B	4 - DVI-D (25-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	8.7 in [220 mm]
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	7.1 oz [202.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.4 in [29.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	2.3 in [5.8 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	7.4 oz [210.0 g]
--------------------------------	------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VHDCI-Stecker-auf-4x-DVI-D-Buchsenkabel
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.