

Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo DVI - VHDCI (M) a 4x DVI-D (F)

ID prodotto: VHDCI24DVI



Il cavo splitter VHDCI a quadruplo DVI VHDCI24DVI permette di collegare fino a quattro display DVI-D Single Link alla scheda video VHDCI (ad esempio schede grafiche NVIDIA® Quadro® NVS™ e VisionTek AMD) con risoluzioni fino a 1920 x 1200.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare fino a quattro display DVI-D alla scheda video VHDCI

Caratteristiche

- 1 connettore maschio VHDCI
- 4 connettori femmina DVI-D
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Connettori saldati con pressacavo

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - VHDCI (68 pin, Mini-Centronics)
Connettore B	4 - DVI-D (25 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	8.7 in [220 mm]
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	7.1 oz [202.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.4 in [29.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]
Altezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.4 oz [210.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo VHDCI maschio a 4x DVI-D femmina

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.