

## VHDCI auf Quad HDMI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: VHDCI24HD



Mit dem VHDCI-auf-Quad-HDMI-Splitterkabel VHDCI24HD können Sie bis zu vier HDMI-Displays an Ihre VHDCI-Videokarte (z. B. NVIDIA® Quadro® NVS™, und VisionTek AMD-Grafikkarten) mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 anschließen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Schließen Sie bis zu vier HDMI-Displays an Ihre VHDCI-Grafikkarte an

### Merkmale

- 1x VHDCI-Stecker
- 4x-HDMI-Buchsen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
- SPECS: 8.7" (200mm) | Black | VHDCI male to 4x HDMI female | 5.3 mm (0.2") Outer Diameter,

30AWG | Jacket: PVC | EMI Shield: Aluminium Foil with 85% Braid

---

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VHDCI (68-polig, Mini-Centronics)
Steckverbinder B	4 - HDMI (19-polig)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	8.7 in [220 mm]
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	7.1 oz [202.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.6 in [21.8 cm]
Paketbreite	3.2 in [8.1 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	4.4 oz [126.0 g]
--------------------------------	------------------

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VHDCI-Stecker-auf-4x-HDMI-Buchsenkabel
--------------------	--

---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.