

Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p

Produkt-ID: VID2HDCON



Mit dem Composite- und S-Video-auf-HDMI® Videokonverter (mit Audio) VID2HDCON können Sie ein S-Video- oder Composite-Gerät nebst Unterstützung von 3,5-mm-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder Ihr TV-Gerät anschließen. Der S-Video/Composite-auf-HDMI-Konverter mit praktischen Auswahlschaltern für einfache Konfiguration ist sowohl für NTSC- als auch PAL-Systeme geeignet und bietet Unterstützung für Ausgangsaufösungen von bis zu 1600 x 1200 (PC) oder 1080p (TV) zum problemlosen Integrieren mit fast jedem Display. Der Konverter verfügt über einen integrierten 3,5-mm-Audioanschluss, mit dem die Ausgabe über ein einziges HDMI-Kabel an Ihr Zieldisplay gesendet werden kann. So ersparen Sie sich die Mühe, ein separates Audiokabel zu verlegen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie VCRs, DVD-Player, Camcorder, Videospielekonsolen und andere Heimkinogeräte für die Verwendung mit HDMI-Displays.

Merkmale

- Geeignet für NTSC- und PAL-Systeme
- Auswahlschalter für PC/TV-Auflösung für Kompatibilität mit vielen verschiedenen Displays

- Konvertierung der Bildfrequenz 50/60 Hz
- On Screen Display
- Plug and Play-Installation - keine Software/Treiber erforderlich
- Erweitertes bewegungsadaptives 3D-De-Interlacing
- 3D (bildbasierte) bewegungsadaptive YNR/CNR-Geräuschreduktion

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Composite S-Video 3,5-mm-Stereo-Audio
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	NTSC 3.58 und PAL

Leistung

Unterstützte Auflösungen	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
--------------------------	---

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - Composite Video (1 x RCA) 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) 1 - HDMI (19-polig) 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
-----------------------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Rot - S-Video, Gelb - Composite Video
--------------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1.2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	2.5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	3.9 in [10.0 cm]
Produktbreite	2.5 in [6.4 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.0 in [15.3 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.2 cm]

Pakethöhe	2.3 in [5.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.2 oz [318.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Composite/S-Video-auf-HDMI-Konverter
	1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.