

2 Port HDMI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Produkt-ID: VS221HDQ



Sparen Sie Zeit und Aufwand durch automatischen Wechsel zwischen HDMI-Audio-/Videoquellen mit dem automatischen 2-Port-HDMI-Umschalter VS221HDQ. Mit diesem einfache HDMI-Switch sichern Sie einen nahtlosen Übergang beim Wechsel zwischen Videoquellen dank Aufrechterhaltung der Videoauflösung durch EDID Copy.

Gewährleisten Sie nahtlosen Übergang beim Wechsel von Videoquellen dank Aufrechterhaltung der nativen Auflösung mit Unterstützung für 1080p durch EDID Copy. Durch Emulation der Videoverbindung wird sichergestellt, dass die Einstellungen von angeschlossenen Computern beim Wechsel auf eine andere Videoquelle nicht gestört werden.

Sparen Sie Zeit, indem Sie zwei HDMI-Video-Quellen an das HDMI-Display anschließen, indem Sie manuell einzelne Kabel anschließen. Mit Montagematerial für saubere, professionelle Installation.

Genießen Sie eine Bedienung ohne großen Aufwand dank dreier unterschiedlicher Umschaltmodi:

Automatische Anschlussauswahl: Ermöglicht, dass die zuletzt aktivierte Videoquelle automatisch angezeigt wird.

Anschlussauswahl nach Priorität: Priorisiert Eingang Nummer Zwei höher als Eingang Nummer Eins. Wenn die Videoquelle an Eingang Nummer Zwei aktiviert wird, dann wird diese Quelle angezeigt.

Manuelle Anschlussauswahl: Ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI-Quelle über die bedienerfreundlichen Tasten an der Vorderseite.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schalten Sie automatisch zwischen Blu-ray-Player, Satellitenempfänger oder Spielekonsole in einer Heimkinoumgebung
- Verbinden von und Umschalten zwischen zwei Videoquellen in einer Testumgebung zur Fehlerbehebung bei Computern
- Umschalten zwischen verschiedenen Videoquellen bei Digital Signage-Displays in Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Schulen

Merkmale

- Automatisches Umschalten
- Prioritäts-Switch
- Integrierte manuelle Steuerkonsole
- EDID-Emulation
- Emulation der Videoverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1080p
- Mit Montagematerial

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang HDMI

Ports 2

AV-Ausgang HDMI

Kabel HDMI

Audio Ja

Einbaufähig Ja

Leistung		
	Max. Entfernung	10m [33ft]
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
	Unterstützte Auflösungen	1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Quelle Nr. 1 aktiviert
		1 - Quelle Nr. 2 aktiviert
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0% bis 80%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	6.1 in [15.6 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	10.2 oz [290.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.8 in [19.7 cm]
Paketbreite	11.7 in [29.6 cm]
Pakethöhe	3.0 in [7.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Automatischer HDMI-Umschalter
	1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
	1 - Fernbedienung
	1 - Montageset
	1 - Fußsatz
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.