

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器 1080p対応 自動/優先切替機能付き

製品ID: VS221HDQ



HDMIオーディオ & ビデオソースを自動的に切り替える2ポートHDMIオートスイッチ。使い方が簡単なHDMIスイッチは、EDIDコピーでビデオ解像度を保持し、スムーズにビデオソースを切り替えます。

スイッチのEDIDコピー機能は1080pに対応しており、ネイティブ解像度を保持してビデオソース切り替え時にシームレスな移遷を実現します。ビデオ接続エミュレーションにより、ビデオソースを切り替えても、接続されたコンピュータの設定に混乱が発生しません。

手でケーブルを接続し直す代わりに、HDMIディスプレイにふたつのHDMIビデオソースを接続しておく手間がかかりません。取り付け金具も同梱されており、見た目にもすっきりしたプロ仕様の設置が可能です。

切り替えモードには3つのオプションがあり、手軽に操作できます。

自動ポート選択: 最後に使用したビデオソースを自動的に表示します。

優先ポート選択: 入力2を入力1より優先させます。入力2にビデオソースが接続されている場合、そのソースが表示されます。

マニュアルポート選択: 使い方が簡単なフロントパネルのボタンでHDMIソースを手動で選択します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
- ・テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え
- ・病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え

製品の特長

- ・ 自動切り替え
- ・ 優先スイッチ
- ・ マニュアル制御コンソール内蔵
- ・ EDIDエミュレーション
- ・ ビデオ接続エミュレーション
- ・ ビデオ解像度1080pに対応
- ・ 取り付け金具同梱

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI
ポート数	2
AV出力	HDMI
配線	HDMI
オーディオ	あり
ラック取り付け可能	あり

性能

最大距離	10m
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
対応解像度	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	2 – HDMI [19ピン]
コネクタB	1 – HDMI [19ピン]

インジケータ

LEDインジケータ	1 – ソース#1 アクティブ 1 – ソース#2 アクティブ
-----------	------------------------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	12 VDC
出力電流	1.5 A
プラグタイプ	M
消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0%~80%

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
製品縦	15.6 cm [6.1 in]
製品横	6.5 cm [2.6 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	290.0 g [10.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	19.7 cm [7.8 in]
パッケージ横	29.6 cm [11.7 in]
パッケージ高さ	7.5 cm [3.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – HDMI自動スイッチ
	1 – ユニバーサルACアダプタ 北米/イギリス/欧州/オーストラリア
	1 – リモコン
	1 – 取り付け金具セット

1 – フットパッドセット

1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。