

2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き

製品ID: VS222HDQ



HDMIオーディオ & ビデオソースを自動的に切り替える2x2

HDMIマトリックススイッチ。使い方が簡単なHDMIマトリックススイッチは、EDIDコピーでビデオ解像度を保持し、スムーズにビデオソースを切り替えます。

スイッチのEDIDコピー機能は1080pに対応しており、ネイティブ解像度を保持してビデオソース切り替え時にシームレスな移遷を実現します。ビデオ接続エミュレーションにより、ビデオソースを切り替えても、接続されたコンピュータの設定に混乱が発生しません。

手動でケーブルを接続し直す代わりに、2台のHDMIディスプレイにふたつのHDMIビデオソースを接続しておく手間がかかりません。取り付け金具も同梱されており、見た目にもすっきりしたプロ仕様の設置が可能です。

切り替えモードには4つのオプションがあり、手軽に操作できます。

自動ポート選択: 最後に使用したビデオソースを自動的に表示します。

優先ポート選択: 入力2を入力1より優先させます。入力2にビデオソースが接続されている場合、そのソースが表示されます。

マトリックスポート選択: 2台のディスプレイで2つのビデオソースを個別に切り替えます。

マニュアルポート選択: 使い方が簡単なフロントパネルのボタンでHDMIソースを手動で選択します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用
- ・ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施
- ・病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え

- ・ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え

製品の特長

- ・自動スイッチ
- ・優先スイッチ
- ・マニュアル制御コンソール内蔵
- ・2x2 マトリックススイッチ
- ・EDIDエミュレーション
- ・ビデオ接続エミュレーション
- ・ビデオ解像度1080pに対応
- ・取り付け金具同梱

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI
ポート数	2
AV出力	HDMI
配線	HDMI
オーディオ	あり
ラック取り付け可能	あり

性能

最大距離	10m
最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
対応解像度	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
ワイド画面サポート	あり
オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	2 – HDMI [19ピン]
コネクタB	2 – HDMI [19ピン]

インジケータ

LEDインジケータ	1 - ディスプレイ#1 - ソース#1 アクティブ
	1 - ディスプレイ#1 - ソース#2 アクティブ
	1 - ディスプレイ#2 - ソース#1 アクティブ
	1 - ディスプレイ#2 - ソース#2 アクティブ

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 - 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	12 VDC
出力電流	1.5 A
プラグタイプ	M
消費電力(W)	18

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
湿度	0%~80%

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
製品縦	15.7 cm [6.2 in]
製品横	6.5 cm [2.6 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	290.0 g [10.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	29.4 cm [11.6 in]
パッケージ横	19.6 cm [7.7 in]
パッケージ高さ	7.6 cm [3.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 kg [1.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - HDMIマトリックススイッチ
	1 - リモコン
	1 - ユニバーサルACアダプタ 北米/イギリス/欧州/オーストラリア
	1 - 取り付け金具セット
	1 - フットパッドセット
	1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。