

4入力1出力HDMI ディスプレイ切替器/スイッチャ―/セレクター リモコン付属

製品ID: VS410HDMIE



4ポートHDMI®

スイッチ。4台のHDMI出力デバイスを単一のHDMI入力に接続することができます。HD対応AVソースの切り替えに手動でケーブルを交換する手間を省くことができます。

このHDMIスイッチは、ハイスピードHDMI機器の接続とDolby Digital TrueHDおよびDTS-HDオーディオ形式に完全対応し、ディスプレイ解像度は 1080p(HDテレビ)/ 1920x1200(コンピュター)をサポート、質の高いAV体験を提供します。このスイッチには、信号増幅機能がついており、長めのケーブルで接続する際にHDMI信号の質を最適化するため、接続距離が長い環境に適しています。

このスイッチは、複数のHDMI出力デバイス(Blu-Ray、DVDプレーヤなど)を、ポート1ロでHD対応LCD/プラズマTVなどに接続する際に、経済的なソリューションとなります。

認証、レポート、互換性













用途

- ・ホームシアター環境で、接続する機器が増えてテレビの入力ポートが足りなくなった場合に最適
- ・複数のソースデバイスが必要となる展示会、プレゼンテーション、コンファレンス、店舗、エンターテイメントなどの用途
- ・複数の入力ソースを切り替えて使用する店舗などのビデオウォール
- ・複数AV機器の検証を行うプロフェッショナル テストベンチに最適
- ・複数のPCを1台のディスプレイに接続・切り替え

製品の特長



- ・使い方が簡単な機器切り替え用リモコン
- · 480iから1080pのHDTV解像度に対応
- ·640x480から1920x1200のPC解像度に対応
- ・ハイスピードHDMI®、HDCP 1.1、DVI 1.0準拠
- ・Dolby Digital TrueHDおよびDTS-HDオーディオに対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	2 Years
	AV入力	HDMI
	ポート数	4
	AV出力	HDMI
	オーディオ	あり
 性能		
	最大ケーブル長	20 m [65.6 ft]
	対応解像度	HDTV - 480i~1080p
		PC - 640x480~1920x1200
	色深度	30/36ビットディープカラー
	帯域幅	2.25Gbps (Single Link)
	オーディオ仕様	Dolby Digital TrueHDおよびDTS-HD対応
コネクタ		
	コネクタA	4 – HDMI [19ピン]
	コネクタB	1 - HDMI [19ピン]
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 - 240 VAC
	出力電圧	5 VDC
	出力電流	1A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	消費電力(W)	5

物理的特徴



色ブラックエンクロージャタイププラスチック製品縦24.0 cm [9.4 in]製品債10.4 cm [4.1 in]製品高さ4.4 cm [1.7 in]

パッケージ情報

パッケージ数量

製品重量

パッケージ縦 23.1 cm [9.1 in]

パッケージ横 19.6 cm [7.7 in]

パッケージ高さ 5.0 cm [2.0 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.6 kg [1.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - HDMI®ビデオスイッチ

1 - IRリモコン

241.0 g [8.5 oz]

1 - ユニバーサル電源アダプタ 北米/欧州/イギリス/オーストラリア

1-取扱説明書

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。