

4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle

Produkt-ID: VS410RVGAA



Mit dem 4-Port-VGA-Video Audio-Switch VS410RVGAA mit RS232-Steuerung können Sie zwischen vier separaten VGA-Signalen und dem entsprechenden Audio umschalten, um die Signale auf einem einzigen Display oder Projektor mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (PC) oder 1080p (HDTV) auszugeben. Der VGA-Switch ist eine ideale Lösung, wenn VGA- und Audio-Eingänge knapp sind. Dank dieses Switches müssen Verbindungen zu Display und Audio-Receiver nicht mehr umgeschaltet werden, und Sie können die Videoquelle schnell und einfach mit einem Tastendruck auswählen. Der VGA-Switch bietet auch komfortable Fernumschaltung über eine serielle RS232-Fernbedienung oder die mitgelieferte IR-Fernbedienung. So können Sie zwischen VGA-Eingangssignalen aus der Entfernung umschalten und diese praktische Lösung für Präsentationsdisplays, Messen, Sicherheitsumgebungen usw. verwenden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Großartig für Präsentationen, Verkaufsshows, Konferenzen, Unterhaltungsanwendungen oder im Einzelhandel
- Ausgezeichnete Lösung für den Anschluss mehrerer PCs an ein Display und für das Umschalten zwischen mehreren PCs/HDTV-Geräten.
- Perfekt zur Verwendung in Sitzungszimmern, damit Besucher eine Verbindung mit Ihrem Display oder Projektor herstellen können.

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (1080p)
- Unterstützt VGA Video-Bandbreite von 650 MHz
- RS232-Schnittstelle bietet Ihnen Fernbedienung/lokale Steuerung
- 3,5-mm-Audio-Anschlüsse
- Frontblendendrucktasten
- Mit einfach zu verwendender Fernbedienung für einfaches Umschalten zwischen Geräten

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
AV-Eingang	VGA 3,5-mm-Audio
Ports	4
AV-Ausgang	VGA 3,5-mm-Audio
Audio	Ja

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Bandbreite	650 MHz (-3dB) max

Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2.6A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Stromverbrauch	5

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	6.5 in [16.5 cm]
Produktbreite	11.3 in [28.7 cm]
Produkthöhe	1.6 in [40.0 mm]
Produktgewicht	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	12.7 in [32.2 cm]
Package Width	2.7 in [68.0 mm]
Package Height	12.9 in [32.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4x1 VGA-Switch IR-Fernbedienung
--------------------	------------------------------------



Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)

3ft VGA-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

