

HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200

Produkt-ID: VS721MULTI



Mit dem Umschalter VS721MULTI für Multivideoeingang über HDMI können Benutzer auf einem einzigen HDMI-Display zwischen sieben verschiedenen Audio- bzw. Videoquellen hin- und herwechseln.

Dieser vielseitige Umschalter ist die perfekte Lösung für die Kombination digitaler und analoger Videoquellen (RGB/YpPr/YCbCr) auf Ihrem digitalen HDMI®-Display, wodurch die Kosten für die Aufrüstung einzelner Komponenten (z. B. DVD-Player, PC, Videorecorder usw.) entfallen.

Als All-in-One-Multimedialösung unterstützt der Videokonverter/Umschalter Full HD 1080p sowie digitale und analoge Audiosignale. Darüber hinaus verfügt der Umschalter über eine serielle RS232-Fernbedienung und eine praktische IR-Fernbedienung zum Umschalten zwischen Videoquellen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie analoges und digitales Video zu HDMI® für eine Vielzahl von Anwendungen wie den Wechsel zwischen Verbraucherelektronikgeräten (z. B. Blu-Ray Disc™-Spieler, Satellitenempfänger,

Videospielekonsole und andere Geräte)

Merkmale

- Unterstützt HDTV RGB/YPbPr/YCbCr-Eingang, -Ausgang bis zu 1080p bei 60 Hz
- Unterstützt analogen PC-Eingang und -Ausgang mit einer Auflösung von bis zu WUXGA (1920x1200) bei 60 Hz
- HDMI®- und HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI S-Video Composite VGA Component
Ports	7
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	High Speed HDMI®, HDCP

Leistung

Max. Analogauflösungen	VGA: 1920x1200, YPbPr: 1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Unterstützte Auflösungen	Support VGA mode, 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPr mode, 720x480, 720x576, 720x480,
720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080

Breitbild unterstützt Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	3 - HDMI (19-polig)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - Component Video (3 x RCA)
	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	1 - Composite Video (1 x RCA)
	3 - RCA
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
	Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - 1 - HDMI
	1 - 2 - HDMI
	1 - 3 - HDMI
	1 - 4 - VGA
	1 - 5 - YPbPr
	1 - 6 - CVSB
	1 - 7 - S-VIDEO

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	15.1 in [38.4 cm]
Produktbreite	6.8 in [17.3 cm]
Produkthöhe	1.8 in [4.5 cm]
Produktgewicht	4.0 lb [1.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	18.1 in [45.9 cm]
Paketbreite	10.2 in [26.0 cm]
Pakethöhe	3.5 in [9.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 6.0 lb [2.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - Mehrfachformat-auf-HDMI® Audio Video-Switch
- 1 - IR-Fernbedienung
- 1 - Montageset
- 1 - Serielles RS232-Kabel - 1,8 m
- 1 - RS-232-Steuersoftware-CD
- 1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.