

マルチ入力対応スキャンコンバータ/HDMI, VGA, コンポーネント, S端子, コンポジット入力対応ビデオスケーラー

製品ID: VS721MULTI



複数のオーディオビデオソースを切り替え、単一のHDMIディスプレイで表示するマルチビデオ入力HDMIスイッチャー。7種類の異なるソースに対応します。

デジタルとアナログのビデオソース(RGB/YPbPr/YCbCr)を組み合わせ、デジタルHDMI®ディスプレイで表示できる汎用性に優れたソリューションです。個々のコンポーネント(DVDプレーヤー、PC、VCRなど)をアップグレードするコストが不要になります。

このビデオコンバータ/スイッチャーは、デジタルおよびアナログの音声をサポートし、フルHDビデオ解像度1080pに対応する万能マルチメディアソリューションです。さらに、RS232Cシリアルリモート制御機能を備えており、赤外線リモコンでビデオソースを切り替えることができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

・家電機器(ブルーレイプレーヤー、衛星放送受信機、ビデオゲーム機など)の切替えなど、多様な用途でアナログ/デジタルビデオをHDMIに変換

## 製品の特長

- ・アナログ対応HDテレビ(RGB/YPbPr/YCbCr入力信号)に対応。最大解像度1080p @ 60Hz
- ・PCアナログ入出力の最大解像度WUXGA (1920x1200) @ 60Hzに対応

・HDMI®およびHDCP対応

---

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	HDMI S-Video コンポジット VGA コンポーネント端子
ポート数	7
AV出力	HDMI
配線	HDMI
オーディオ	あり
業界標準	高速HDMI®、HDCP

---

性能

最大アナログ解像度	VGA: 1920x1200, YPbPr: 1920x1080
最大デジタル解像度	1920x1200
対応解像度	Support VGA mode, 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200  Support YPbPR mode, 720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
ワイド画面サポート	あり

---

コネクタ

コネクタA	3 - HDMI [19ピン] 1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 1 - コンポーネント端子(3 x RCA) 1 - S端子(Mini-DIN)[4ピン] 1 - コンポジット端子(1 x RCA) 3 - RCA
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		1 - 3.5mmステレオミニ(3極)
	コネクタB	HDMI [19ピン]
<hr/>		
ソフトウェア		
	OS互換性	Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000  Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
<hr/>		
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 - 1 - HDMI  1 - 2 - HDMI  1 - 3 - HDMI  1 - 4 - VGA  1 - 5 - YPbPr  1 - 6 - CVSB  1 - 7 - S-VIDEO
<hr/>		
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 - 240 VAC
	入力電流	0.6 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	1.5 A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	18
<hr/>		
環境条件		
	動作温度	0° c to 70° c (32° F to 158° F)
	保存温度	-20° c to 85° c (-4° F to 185° F)
	湿度	0%~95%相対湿度(結露しないこと)
<hr/>		
物理的特徴		
	色	ブラック
	エンクロージャタイプ	アルミ

製品縦	38.4 cm [15.1 in]
製品横	17.3 cm [6.8 in]
製品高さ	4.5 cm [1.8 in]
製品重量	1.8 kg [4.0 lb]

---

パッケージ情報

パッケージ縦	45.9 cm [18.1 in]
パッケージ横	26.0 cm [10.2 in]
パッケージ高さ	9.0 cm [3.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	2.7 kg [6.0 lb]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - マルチフォーマット HDMI®オーディオビデオスイッチ
	1 - IRリモコン
	1 - 取り付け金具セット
	1 - RS232シリアルケーブル 1.8m
	1 - RS-232コントロールソフトウェアCD
	1 - ユニバーサルACアダプタ 北米/イギリス/欧州/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。