

## 12HE Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 34,93cm tief

Produkt-ID: WALLMNT12



Diese Wandmontagehalterung bietet 12HE für die Wandbefestigung von flachen, bis zu 30cm (12 Zoll) tiefen Einbaugeräten, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 12U-Rack Ihren Arbeitsraum durch effiziente Montage Ihrer flachen Geräte an der Wand. Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihren Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die stabile und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte. Da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40,64cm (16 Zoll) angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden. Für die mühelose Verlegung von Kabeln ist das Rack darüber hinaus an der Rückseite mit einem Zugangsdeckel ausgestattet.

Um Ihnen die mühsame Suche nach separater Montage-Hardware zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer flachen Montagelösung mit weniger Rackeinheiten sind, bietet StarTech.com auch ein 6U Wandmontagehalterung und ein 8U Wandmontagehalterung.

Das WALLMNT12 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Montieren Sie bis zu 30cm (12 Zoll) tiefe Geräte an Ihrer Wand
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern
- Sparen Sie Platz in Ihrer SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihrem Serverraum, indem Sie die Geräte an der Wand befestigen, sodass sie keine Stellfläche am Boden belegen

## Merkmale

- Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro oder Serverraum, indem Sie flache Geräte an der Wand befestigen
- Solide Installation geschäftskritischer Geräte in massivem Stahl-Design
- Müheloser Aufbau dank Montagebohrungen für Wandmontage im Abstand von 30,64cm (16 Zoll), passend zum Standard-Trockenbau-Ständerwerk
- Käfigmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Kabel-Management über Zugangsdeckel an der Rückseite
- 12U Wandmontage-Design

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n Lifetime

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com 12U 13.75" Wall Mount Patch Panel Bracket - Shallow Equipment

---

### Hardware

Wandmontierbar Ja

Rack-Typ 2-Pfosten

Rahmentyp Open Frame

U-Höhe 12U

Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert

Wandaufhängung möglich

Montageschienenprofil L-Shape



Mounting Hole Types    Quadratisch (für Käfigmuttern)

Industrienormen        EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity        125.3 lb [56.7 kg]

Physische  
Eigenschaften

Farbe                      Schwarz

Construction Material    Stahl

Product  
Measurements

Produktlänge            13.8 in [34.9 cm]

Produktbreite            19.6 in [49.9 cm]

Produkthöhe             21.3 in [54.1 cm]

Produktgewicht         19.2 lb [8.7 kg]

Max. Montagetiefe      13.8 in [34.9 cm]

Verpackungsin-  
formationen

Flache Verpackung  
(Montage erforderlich)    Nein

Package Length         20.9 in [53.0 cm]

Package Width           15.1 in [38.3 cm]

Package Height         22.3 in [56.7 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung)            24.2 lb [11.0 kg]

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten      Wandmontagehalterung

M5-Käfigmuttern

M5-Schrauben



M6 K-Muttern

Holzschrauben

Benutzerhandbuch

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

