

4HE Wandmontage Rack - 19 Zoll Wandmontage-Netzwerk-Rack - 35cm tief (Low Profile) - Wandmontage-Patch-Panel-Halterung für Netzwerk-Switches, IT-Geräte - 20kg Traglast

Produkt-ID: WALLMOUNT4



Die 4U 35 cm tiefe Wandhalterung für Patchpanels und Netzwerkgeräte ist eine robuste und zuverlässige Möglichkeit zur Unterbringung von Geräten, mit der Sie Daten-/IT-Geräte an der Wand bis zu einem Gesamtgewicht von 20 kg montieren können. Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre Small Office/Home Office oder einen Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Die Montagehalterung ist aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Montage von Patchpanels oder anderen schlanken 48 cm-Rack-Geräten an einer Wand sowie zur Organisation von Kabeln oder Geräten in Ihrem Netzwerkschrank, Schaltschrank, Back-Office oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Langlebigkeit in rauen Umgebungen. Die Montagelöcher des Wand-Racks mit offenem Rahmen sind im Abstand von 40 cm positioniert. Passend für typische Trockenbauwände, um eine einfache und sichere Wandbefestigung zu gewährleisten.

Um Ihnen die mühsame Suche nach separaten Montage-Kleinteilen zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung. Die Halterung ist ideal geeignet für die Montage von Geräten mit einer Tiefe von 30 cm oder weniger, um sicherzustellen, dass Platz für die Verkabelung vorhanden ist.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

## Merkmale

- **4U WANDMONTAGE-RACK:** Dieses 48 cm breite, flache Wandmontage-Rack hat eine maximale Montagetiefe von 35 cm, empfohlen für Netzwerkgeräte bis zu einer Tiefe von 30 cm, wobei 4 cm für die Kabelführung übrig bleiben; maximale Gewichtskapazität von 20 kg
- **EINFACH ZU INSTALLIEREN:** Die 4U Wandmontage-Patchpanel-Halterung wird komplett montiert und vollständig mit 16x M6 Schrauben und 16x M6 Käfigmuttern für eine einfache Installation der Ausrüstung geliefert, um Ihnen den Aufwand der Beschaffung von separatem Montagematerial zu ersparen
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Das Data Rack zur Wandmontage verfügt über ein robustes Stahldesign für ultimative Langlebigkeit und eine sichere und robuste Montagelösung. Es enthält Befestigungsmaterial für die Wandmontage und wird mit 16 cm Bolzen mit Montagelöchern angebracht.
- **EINFACHES KABELMANAGEMENT:** Die kleine Patchpanel-Wandmontagehalterung wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt und verfügt über einen rückseitigen Zugang zur Kabelführung für eine einfache Kabelorganisation in Ihrem Netzwerkschrank, Serverraum, Verteilerschrank oder Klassenzimmer
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 4HE Wandmontage-Rack lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

## Hardware

Garantiebestimmungen		Lifetime
Wandmontierbar		Ja
Rack-Typ		2-Pfosten
Rahmentyp		Open Frame
U-Höhe		4U
Besondere Funktionen		Wird vollständig montiert geliefert
		U-Markierungen
		Wandaufhängung möglich
		Erdungsöse(n)

---

Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

**Leistung**

Weight Capacity	44.1 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

---

**Physische  
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	13.8 in [35.0 cm]
Produktbreite	19.6 in [49.8 cm]
Produkthöhe	7.2 in [18.4 cm]
Produktgewicht	10.9 lb [5.0 kg]
Max. Montagetiefe	13.8 in [35 cm]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	15.4 in [39.0 cm]
Paketbreite	21.1 in [53.7 cm]
Pakethöhe	9.0 in [22.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.1 lb [4.6 kg]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - Wandhalterung für Patchpanel
	16 - M6-Schrauben
	16 - M6-Käfigmuttern

16 - M6-Unterlegscheiben aus Kunststoff

4 - Wandanker aus Kunststoff

4 - Flachkopfschrauben M5-25

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

