

Rack 4U per il montaggio a parete - Rack di rete da 19" - profondo 13,78 pollici (profilo basso) - Staffa a muro per pannello patch per switch di rete, apparecchiature IT - Capacità di 20 kg

ID prodotto: WALLMOUNT4



La staffa per il montaggio a parete 4U di selezionatori e apparecchiature di rete, profonda 35 cm, offre un'opzione di storage solida e affidabile che consente di montare a parete apparecchiature per dati/IT fino a 20 kg. È la soluzione perfetta per ambienti in cui lo spazio a disposizione è limitato, come uffici o case di piccole dimensioni oppure ambienti con poco spazio per i server, perché non occupa spazio sul pavimento.

La staffa di montaggio è caratterizzata da un design interamente in acciaio ed è adatta per il montaggio a parete di selezionatori o di altre apparecchiature rack sottili da 48 cm, nonché per organizzare il cablaggio o le apparecchiature nell'armadio di rete, di cablaggio, nel back office o IDF. La robusta struttura in acciaio è particolarmente adatta per resistere in ambienti difficili. I fori di montaggio del rack a parete a telaio aperto sono posizionati a 40 cm di distanza e si abbinano alla struttura tipica di una parete a secco per garantire un ancoraggio semplice e sicuro dei montanti a parete.

Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi dadi in gabbia e viti, per non doversi preoccupare di procurarsi gli accessori adatti per il montaggio. La staffa è ideale per il montaggio di apparecchiature con profondità di 30 cm o inferiore per garantire spazio per il cablaggio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- **RACK 4U CON MONTAGGIO A PARETE:** questo rack a basso profilo con montaggio a parete da 19" ha una profondità massima di 35cm, consigliata per apparecchiature di rete fino a 30 cm di profondità (4,4cm per l'instradamento dei cavi) Capacità: 20 kg
- **FACILE DA INSTALLARE:** La staffa per pannello patch 4U con montaggio a parete viene spedita completamente assemblata e viene fornita completa di 16 viti M6 e 16 dadi M6 per facilitare l'installazione dell'attrezzatura
- **STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** Questa staffa Rack 19" di rete a muro è realizzata in robusto acciaio per una maggiore durata e garantire una soluzione di installazione sicura e robusta. Può essere fissato su montanti da 40 cm
- **GESTIONE DEI CAVI SEMPLIFICATA:** Progettata per l'efficienza, questa Staffa per dispositivi di Rete da 19" per installazioni a parete ha un accesso posteriore per facilitare il cablaggio dei cavi, e dare un aspetto ordinato e pulito all'installazione
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa per il montaggio a parete è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	4U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Marcature per unità rack Possibilità di montaggio a parete Perni di messa a terra
Profilo guida di	L-Shape

montaggio

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 44.1 lb [20 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 13.8 in [35.0 cm]

Larghezza prodotto 19.6 in [49.8 cm]

Altezza prodotto 7.2 in [18.4 cm]

Peso prodotto 10.9 lb [5.0 kg]

Profondità di
montaggio massima 13.8 in [35 cm]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 15.4 in [39.0 cm]

Larghezza del Pacco 21.1 in [53.7 cm]

Altezza del Pacco 9.0 in [22.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 10.1 lb [4.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Staffa per il montaggio a parete per pannello patch

16 - Viti M6

16 - Dadi in gabbia M6

16 - Rondelle M6 a foro svasato in plastica

4 - Ancoraggi a parete in plastica

4 - Viti a testa piatta M5-25

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

