

6HE Wandmontage Netzwerk Rack - 35 cm (14 Zoll) tief (Low Profile) - 19" Patch Panel Halterung für flache Server und IT Geräte, Switches - 44lbs/20kg Tragfähigkeit, Schwarz

Produkt-ID: WALLMOUNT6



Das 35 cm tiefe 6U-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNT6 ist eine stabile und zuverlässige Gerätespeicheroption, mit der Sie Geräte für eine effizientere und leichter zugängliche Betriebsumgebung an der Wand montieren können. Das Slotblech ist eine Ganzstahlkonstruktion und ist für die Montage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Geräten an einer Wand geeignet. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

### Merkmale

- **6U WANDMONTAGE-HALTERUNG:** Diese 6U 35 cm tiefe Wandhalterung hat einen offenen Rahmen, 2-Pfosten-Design mit einer maximalen Montagetiefe von 35 cm und einer maximalen Gewichtskapazität von 19,9 kg
- **EINFACH ZU INSTALLIEREN:** Die 6U-Wandhalterung wird komplett montiert geliefert und enthält M6-Schrauben und M6-Käfigmuttern für eine einfachere Installation, so dass Sie sich die Beschaffung von separatem Montagematerial sparen können
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Netzwerkgeräte

durch die robuste Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl, sicher und unversehrt bleiben. Diese Halterung ist ideal für Bereiche mit wenig Platz

- **OPTIMIEREN SIE DEN STAURAUM:** Die 6U-Wandhalterung bietet eine zuverlässige Aufbewahrungsmöglichkeit für Geräte und ermöglicht die Wandmontage von Geräten für eine effizientere und leichter zugängliche Betriebsumgebung
- **DER STARTECH.COM VORTEIL:** StarTech.com bietet eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support für diese Halterung, und ist seit über 30 Jahren die erste Wahl von IT-Profis und Unternehmen

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	6U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert U-Markierungen Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity	44.2 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	13.8 in [35.0 cm]



Produktbreite	19.6 in [49.8 cm]
Produktgröße	10.7 in [27.3 cm]
Produktgewicht	9.9 lb [4.5 kg]
Max. Montagetiefe	13.8 in [35 cm]

---

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.9 lb [6.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	6U-Wandmontage-Bord
	M6-Schrauben
	M6-Käfigmuttern
	Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

