

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

N° de produit: WALLMOUNT6



Le support de fixation murale 6U d'une profondeur de 35 cm pour tableau de connexion WALLMOUNT6 apporte une possibilité de stockage d'équipement durable et solide qui vous permet de fixer de l'équipement au mur, créant ainsi un environnement d'exploitation plus efficace et accessible. Le support de montage est de conception tout en acier et convient au montage mural de tableaux de connexion ou de tout autre équipement mince de 48 cm. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

- Construction solide en acier laminé à froid
- Hauteur de rack 6U
- Capacité de charge 20 kg

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Marquage U Fixation murale Livré complètement assemblé
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	44.2 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	13.8 in [35.1 cm]
Largeur du produit	19.6 in [49.8 cm]
Hauteur du produit	10.7 in [27.3 cm]
Poids du produit	6.4 lb [2.9 kg]
Profondeur de montage maximal	13.6 in [34.6 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
------------------	-----



Package Length	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Poids brut	4.4 lb [2.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Rack de montage mural 6U
	Manuel d'instruction
	Vis M6
	Écrous cage M6

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

