

Staffa Rack 19" 6U a Parete - Profondità 35 cm Profilo Basso - Rack 19 pollici per Switch, Patch Panel, Server e Dispositivi IT - Portata 20 Kg - Nero

ID prodotto: WALLMOUNT6



La staffa per montaggio a parete 6U da 35 cm WALLMOUNT6 offre un'opzione robusta e affidabile per l'alloggiamento delle apparecchiature consentendo il montaggio a parete delle attrezzature per un ambiente operativo più efficiente e accessibile. La staffa di montaggio presenta un design interamente in acciaio ed è adatta per il montaggio di quadri per prese o altre attrezzature con spessore di ca. 50 cm.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

• Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- RACK 6U INSTALLAZIONE A PARETE: Staffa Rack 19" per installazione a muro profonda 35 cm con telaio aperto, struttura a 2 montanti per dispositivi con profondità inferiore a 35 cm e capacità di carico massima di 19,9 kg
- FACILE DA INSTALLARE: Questa Staffa Rack 19" 6U a parete viene spedita completamente



assemblata e fornita di tutte le viti e dadi a gabbia M6 per una facile installazione, risparmiando così il tempo per reperire tutti i materiali necessari

- REALIZZATA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO: Costruita con robusto acciaio laminato a freddo, consente di installare le attrezzature di rete in sicurezza. Questa staffa è ideale per installazioni in ambienti in cui lo spazio è ridotto
- OTTIMIZZARE LO SPAZIO: Questa Staffa 19" 6U per installazione a parete offre una soluzione affidabile per le apparecchiature di rete, permette di montare a parete i dispositivi ed avere un ambiente operativo più efficiente e accessibile
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa per il montaggio a parete è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Montabile a parete	Sì
	Tipo rack	2 staffe
	Tipo frame	A giorno
	Altezza U	6U
	Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
		Marcature per unità rack
		Possibilità di montaggio a parete
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni	Weight Conneity	44.1 lb [20 kg]
	Weight Capacity	44.1 lb [20 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio





Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 13.8 in [35.0 cm]

Larghezza prodotto 19.6 in [49.8 cm]

Altezza prodotto 10.7 in [27.3 cm]

Peso prodotto 10.5 lb [4.8 kg]

Profondità di montaggio massima 13.8 in [35 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede

(Richiede Assemblaggio) No

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 17.5 in [44.4 cm]

Package Width 21.4 in [54.3 cm]

Package Height 12.3 in [31.2 cm]

Peso spedizione (confezione)

13.0 lb [5.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Rack montaggio a parete 6U

12 - Viti M6

12 - Dadi ingabbiati M6

12 - Rondelle in plastica

4 - Viti a testa piatta M5-25

4 - Ancoraggi a parete in plastica

1 - Manuale di istruzioni



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.