

Scaffale per apparecchiature di rete 6U con montaggio a parete - Staffa per pannello patch da 19" /prof. 13.78"

ID prodotto: WALLMOUNT6



La staffa per montaggio a parete 6U da 35 cm WALLMOUNT6 offre un'opzione robusta e affidabile per l'alloggiamento delle apparecchiature consentendo il montaggio a parete delle attrezzature per un ambiente operativo più efficiente e accessibile. La staffa di montaggio presenta un design interamente in acciaio ed è adatta per il montaggio di quadri per prese o altre attrezzature con spessore di ca. 50 cm. Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- **RACK 6U CON MONTAGGIO A PARETE:** questa staffa per montaggio a parete profonda 35 cm è dotata di telaio aperto, struttura a 2 montanti con profondità di montaggio massima di 35 cm e capacità di carico massima di 19,9 kg
- **FACILE DA INSTALLARE:** la staffa 6U per il montaggio a parete viene fornita completamente assemblata, con viti M6 e dadi a gabbia M6, semplificando l'installazione ed evitando di dover reperire componenti hardware di montaggio separati
- **STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** realizzata in robusto acciaio laminato a freddo,

questa staffa di montaggio è in grado di sostenere le apparecchiature di rete in totale sicurezza. La staffa è perfetta per le aree in cui lo spazio è essenziale

- **OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO:** la staffa 6U per il montaggio a parete è un'opzione affidabile per la disposizione delle apparecchiature e offre un ambiente operativo più efficiente e accessibile
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre garanzia e supporto tecnico gratuito a vita per questa staffa ed è la scelta dei professionisti IT da più di 30 anni

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	6U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Marcature per unità rack Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	44.2 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	13.8 in [35.0 cm]
Larghezza prodotto	19.6 in [49.8 cm]



Altezza prodotto	10.7 in [27.3 cm]
Peso prodotto	9.9 lb [4.5 kg]
Profondità di montaggio massima	13.8 in [35 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.9 lb [6.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Rack montaggio a parete 6U
	Viti M6
	Dadi ingabbiati M6
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

