

6U ウォールマウントブラケット／奥行35cm 浅型サーバーラック／19インチ型対応パッチパネルラック／IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット／耐荷重20kg／ブラック

製品ID: WALLMOUNT6



パッチパネル壁面設置用ブラケット(6U、奥行き35cm)。頑丈で耐久性に優れたブラケットを使用して機器を壁面に設置し、効率よくアクセスしやすい動作環境を実現します。

オールスチール構造の壁面用ブラケットは、パッチパネルその他薄型19インチ機器の壁面設置に適しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・パッチパネル、および薄型19インチラックマウント機器を壁面に設置

製品の特長

- ・6U ウォールマウントラック: 最大取り付け奥行35cm、2ポスト、オープンフレーム型の壁面設置ブラケット。耐荷重19.9kg
- ・簡単設置: 組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとM6ケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要
- ・冷延鋼板製: 頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。スペースが限られた場所での使用に理想的な壁掛け19インチラック
- ・収納スペース有効活用: 装置を壁面に設置し、効率的でアクセスしやすい操作環境を整備。安定した装置収納オプションを提供する6Uブラケット

・ITプロからの信頼を獲得: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
壁取り付け可能	あり
ラックタイプ	2 ポスト
フレームタイプ	オープンフレーム
U高さ	6 U
特別機能	完全にアSEMBルされた状態で発送
	ユニット数
	壁面設置対応
マウントレールプロファイル	L-Shape
Mounting Hole Types	角型(ケージナット用)
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity	20 kg [44.1 lb]
-----------------	-----------------

物理的特徴

色	ブラック
Construction Material	スチール
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	35.0 cm [13.8 in]
製品横	49.8 cm [19.6 in]
製品高さ	27.3 cm [10.7 in]
製品重量	4.8 kg [10.5 lb]
最大取り付け深さ	35 cm [13.8 in]

パッケージ情報

フラットパック (組立て必要)	なし
パッケージ数量	1
パッケージ縦	44.4 cm [17.5 in]
パッケージ横	54.3 cm [21.4 in]

パッケージ高さ 31.2 cm [12.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 5.9 kg [13.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 6U ウォールマウントラック
	12 - M6ネジ
	12 - M6ケージナット
	12 - プラスチックワッシャー
	4 - M5-25 Flat-head screws
	4 - 壁面アンカー(プラスチック)
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。