

Rack Soporte de Montaje en Pared de 6U y 13,78in de Profundidad - Rack Horizontal para Patch Panel de Parcheo y Equipos de Servidor - con Capacidad de Carga de 19,9Kg - Negro

ID del Producto: WALLMOUNT6



El Soporte de Montaje en Pared 6U de 13,78 pulgadas de Profundidad para Panel de Conexión, WALLMOUNT6 es una opción de almacenamiento de equipos robusta y confiable que permite instalar equipos en la pared brindando un entorno operativo más eficiente y accesible. Este soporte de montaje de acero es adecuado para instalar paneles de conexión y otros equipos de diseño delgado de 19 pulgadas en la pared. Ofrece garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared.

## Características

- Capacidad de carga 20 kg (44 libras)
- Altura de rack 6U

- **FABRICACIÓN EN ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Fabricado en acero laminado en frío resistente, puede confiar en este soporte de montaje para mantener su equipo de red sano y salvo. Este soporte es perfecto en zonas donde el espacio es escaso
- **OPTIMICE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO:** El soporte de montaje en pared 6U ofrece una opción fiable de almacenamiento de equipos, permitiéndole montar en la pared equipos para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible
- Fabricado en acero laminado en frío

---

#### Hardware

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Política de Garantía              | Lifetime                         |
| Montaje en Pared                  | Sí                               |
| Tipo de rack                      | 2 postes                         |
| Tipo de Marco                     | Rack Abierto                     |
| Altura U                          | 6U                               |
| Características Especiales        | Se envía totalmente ensamblado   |
|                                   | Marcas de U                      |
|                                   | Montaje en Pared                 |
| Perfil para carriles de montaje   | En L                             |
| Tipos de Perforaciones de Montaje | Cuadrado (para tuerca enjaulada) |
| Estándares Industriales           | EIA/ECA-310-E                    |

---

#### Rendimiento

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Capacidad de Carga | 44.1 lb [20 kg] |
|--------------------|-----------------|

---

#### Características Físicas

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Color                   | Negro |
| Material de Fabricación | Acero |
| Tipo de Gabinete        | Acero |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Longitud del Producto         | 13.8 in [35.0 cm] |
| Ancho del Producto            | 19.6 in [49.8 cm] |
| Altura del Producto           | 10.7 in [27.3 cm] |
| Peso del Producto             | 10.5 lb [4.8 kg]  |
| Profundidad Máxima de Montaje | 13.8 in [35 cm]   |

---

#### Información de la Caja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Sin Armar (Requiere Ensamblaje) | No                |
| Cantidad de Paquetes            | 1                 |
| Longitud de la Caja             | 17.5 in [44.4 cm] |
| Ancho de la Caja                | 21.4 in [54.3 cm] |
| Altura de la Caja               | 12.3 in [31.2 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío     | 13.0 lb [5.9 kg]  |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Rack de Montaje en Pared 6U     |
|                     | 12 - Tornillos M6                   |
|                     | 12 - Tuercas Enjauladas M6          |
|                     | 12 - Arandelas de Plástico          |
|                     | 4 - Tornillos M5-25 de Cabeza Plana |
|                     | 4 - Anclajes Plásticos para Pared   |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones         |

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

