

6U väggmonteringsfäste för patchpanel - 35 cm djupt

Produkt ID: WALLMOUNT6



WALLMOUNT6 6U 13,75" djupa väggmonteringsfästet för patchpanel ger stabil och pålitlig förvaring för utrustning och låter dig montera utrustning på väggen för en mer tillgänglig arbetsmiljö.

Monteringsfästet är helt i stål och lämpar sig för montering av patchpaneler eller annan tunn 19" utrustning på en vägg.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Väggmontera patchpaneler och annan tunn 19" hyllmonteringsutrustning

Funktioner

- Stabil kallvalsad stålkonstruktion
- 6U hyllhöjd
- 20 kilos viktkapacitet

Garantipolicy	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6U 13.6in Deep Wall-Mounting Bracket for Patch Panel

Hårdvara

Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	6U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
	Kan monteras på väggen
Profil monteringskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	44.2 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	13.8 in [35.0 cm]
Produktbredd	19.6 in [49.8 cm]
Produkt höjd	10.7 in [27.3 cm]
Produktvikt	9.9 lb [4.5 kg]
Maximalt monteringsdjup	13.8 in [35 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Package Length	20.6 in [52.4 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	11.8 in [30.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.9 lb [6.3 kg]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	6U hylla med väggmontering
	M6 skruvar
	M6 korgmuttrar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

