

8HE Wandmontage Netzwerk Rack - 34 cm (13,75 Zoll) tief - 19" Patch Panel Halterung für flache Server und IT Geräte, Netzwerk Switches - 80lbs/36kg Tragfähigkeit, Schwarz

Produkt-ID: WALLMOUNT8



Diese Wandmontagehalterung bietet 8 Rackeinheiten für die Wandbefestigung von flachen, bis zu 35 cm (13,75 Zoll) tiefen Einbaugeräten, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches.

Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 8U-Rack Ihren Arbeitsraum durch effiziente Montage Ihrer flachen Geräte an der Wand. Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihren Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte. Da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40,64cm (16 Zoll) angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden.

Für die mühelose Verlegung von Kabeln ist das Rack darüber hinaus an der Rückseite mit einem Zugangsdeckel ausgestattet.

Um Ihnen die mühsame Suche nach separater Montage-Hardware zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer flachen Montagelösung mit weniger Rackeinheiten sind, bietet StarTech.com auch ein 6U Wandmontagehalterung und ein 12U Wandmontagehalterung.

Das WALLMOUNT8 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie bis zu 35,56 cm (14 Zoll) tiefe Geräte an Ihrer Wand
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern
- Sparen Sie Platz in Ihrer SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihrem Serverraum, indem Sie die Geräte an der Wand befestigen, sodass sie keine Stellfläche am Boden belegen

Merkmale

- **8U WANDMONTAGE-RACK:** Dieses 19 Zoll breite, wandmontierbare Low-Profile-Rack hat eine maximale Einbautiefe von 35 cm, empfohlen für Netzwerkgeräte mit einer Tiefe von bis zu 30 cm, wobei 5 cm für die Kabelführung verbleiben; maximale Gewichtskapazität von 36 kg
- **Stabile Installation geschäftskritischer Geräte in massivem Stahl-Design**
- **KALTGEWALZTE STAHLKONSTRUKTION:** Das Data Rack zur Wandmontage verfügt über ein robustes Stahl-Design für ultimative Langlebigkeit und eine sichere und robuste Montagelösung. Es enthält Befestigungsmaterial für die Wandmontage und wird mit 16 cm Bolzen mit Montagelöchern angebracht.
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; dieses 8U Wandmontage-Rack wird von StarTech.com lebenslang unterstützt, einschließlich kostenlosem 24/5 nordamerikanischem, mehrsprachigem technischem Support
- **EINFACH ZU INSTALLIEREN:** Die 8U Wandhalterung wird komplett montiert geliefert und enthält M6-Schrauben und M6-Käfigmuttern für eine einfachere Installation, so dass Sie sich die Beschaffung von separatem Montagematerial sparen können
- **EINFACHES KABELMANAGEMENT:** Die kleine Patchpanel-Wandmontagehalterung wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt und verfügt über einen rückseitigen Zugang zur Kabelführung für eine einfache Kabelorganisation in Ihrem Netzwerkschrank, Serverraum, Verteilerschrank oder Klassenzimmer

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame

U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	80.2 lb [36.3 kg]
-----------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Construction Material	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	13.8 in [34.9 cm]
Produktbreite	19.7 in [50.0 cm]
Produkthöhe	14.3 in [36.2 cm]
Produktgewicht	12.5 lb [5.7 kg]
Max. Montagetiefe	13.8 in [34.9 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	20.6 in [52.2 cm]
Package Width	15.0 in [38.2 cm]
Package Height	15.4 in [39.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.7 lb [7.6 kg]

Verpackungsinhalt



Im Paket enthalten	Wandmontagehalterung
	M5-Käfigmuttern
	M5-Schrauben
	M6 K-Muttern
	Holzschrauben
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

