

Rack 8U de Pared para Equipos de Red - de 14 Pulgadas de Profundidad (de Perfil Bajo)
- Bracket de 19 Pulgadas para Equipo Informático y Switch de Redes - Capacidad de
36kg - Negro

ID del Producto: WALLMOUNT8



Este soporte de montaje en pared proporciona 8U de espacio para montar equipos de montaje en rack poco profundos de 13,75 pulg. (34,93 cm) de profundidad o menos a la pared, como paneles de conexión o conmutadores de red.

El rack 8U optimiza su espacio de trabajo montando eficazmente su equipo de poca profundidad en la pared en lugar de ocupar espacio en el escritorio u otras superficies utilizables. Es la solución perfecta para su entorno SoHo (oficina pequeña, oficina en casa) o sala de servidores con limitaciones de espacio, ya que no ocupa espacio en el suelo.

El rack de pared está fabricado con acero sólido para garantizar una solución de montaje robusta y segura para sus equipos de misión crítica. Además, como los orificios de montaje del rack de pared están colocados a 16 pulgadas (40,64cm) de distancia entre sí, coincide exactamente con el marco de construcción estándar de las paredes de yeso para garantizar un anclaje sencillo y seguro de los tacos de pared.

El rack también cuenta con un panel de acceso trasero que puede utilizarse para introducir fácilmente el cableado en el rack.

Tuercas y los tornillos jaula se incluyen con el soporte de montaje de pared, para ahorrarle la molestia de tener que buscar hardware de montaje por separado.

Si busca una solución de montaje poco profunda con menos o más unidades de rack, StarTech.com también ofrece un soporte de montaje en pared 6U, y un soporte de montaje en pared 12U.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale equipos con fondo de hasta 35,5cm en su pared
- Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, área de operaciones o del cuadro de distribución intermedio (IDF)
- Ahorre espacio su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o sala de servidores, mediante el montaje de equipo en una pared, en lugar de ocupar espacio en el suelo

Características

- **RACK DE PARED DE 8U:** Este rack de 19 pulgadas de ancho para montaje en pared tiene una profundidad máxima de montaje de 35cm (14"), perfecta para equipos de hasta 30cm (12") de profundidad, dejando 5cm (2") para cables. Capacidad de carga de 36kg
- **FABRICACION DE ACERO LAMINADO EN FRÍO:** El rack de pared cuenta con un diseño de acero sólido para una mayor durabilidad e incluye las herramientas de montaje en pared. Se instala en tacos de 16" (40,6cm) con agujeros de montaje
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este rack de pared 8U está respaldado de por vida por StarTech.com, incluyendo soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 con base en Norteamérica
- **FÁCIL DE INSTALAR:** El soporte de pared de 8U para panel de parcheo se envía completamente ensamblado y viene completo con tornillos y tuercas jaula M6 para facilitar la instalación, y ahorrarle la molestia de buscar hardware de montaje por separado
- **FÁCIL GESTIÓN DEL CABLEADO:** Fabricado pensando en la eficiencia, el soporte pequeño de pared para panel de parcheo cuenta con un acceso posterior para el enrutamiento de cableado que facilita su organización en su armario de red, sala de servidores, etc

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto

Altura U	8U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	80.0 lb [36.3 kg]
--------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	13.8 in [34.9 cm]
Ancho del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Altura del Producto	14.3 in [36.2 cm]
Peso del Producto	12.5 lb [5.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	13.8 in [34.9 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	15.4 in [39.0 cm]
Ancho de la Caja	21.7 in [55.0 cm]
Altura de la Caja	16.4 in [41.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.0 lb [7.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - soporte para montaje en pared
	24 - Tuercas Jaula M5
	24 - Tornillos M5 con arandelas
	1 - Tuerca K M6
	6 - Tornillos para Madera
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.