

Staffa Rack 19" 8U a Parete - Profondità 35 cm Profilo Basso - Rack 19 pollici per Switch, Patch Panel, Server e Dispositivi IT - Portata 36 Kg - Nero

ID prodotto: WALLMOUNT8



Questa staffa di montaggio a parete offre 8U di spazio per l'installazione a parete di apparecchiature con montaggio a rack con profondità minore o uguale a 14 pollici, ad esempio patch panel o switch di rete.

Il rack da 8U ottimizza lo spazio di lavoro perché consente di montare a parete in modo efficiente apparecchiature con poca profondità anziché occupare spazio sulla scrivania o su altre superfici utilizzabili. È la soluzione perfetta per ambienti SoHo (small office, home office) o per la sala server in cui lo spazio a disposizione è limitato, perché non occupa spazio sul pavimento.

Il rack da parete è realizzato in robusto acciaio e offre una soluzione di montaggio resistente e sicura per le apparecchiature di importanza critica. Inoltre, poiché i fori per il montaggio del rack da parete sono posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei montanti alla parete.

Il rack offre anche un pannello di accesso posteriore che può essere utilizzato per gestire i cablaggi nel rack.

Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi dadi in gabbia e viti, per non doversi preoccupare di procurarsi gli accessori adatti per il montaggio.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio con poca profondità e con meno unità rack, StarTech.com offre anche una staffa di montaggio a parete da 6U e una staffa di montaggio a parete da 12U.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 14 pollici
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF
- Risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server tramite il montaggio a parete delle apparecchiature anziché occupare spazio sul pavimento

## Caratteristiche

- **RACK DA PARETE 8U:** Staffa Rack da 19" 8U a basso profilo per installazione a parete profonda 35 cm; Consigliata per apparecchiature di rete fino a 30 cm di profondità, lasciando 5 cm per il passaggio dei cavi; Portata massima 36 kg
- **STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** Questa staffa Rack 19" di rete a muro è realizzata in robusto acciaio per una maggiore durata e garantire una soluzione di installazione sicura e robusta. Può essere fissato su montanti da 40 cm
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Scelto dai professionisti IT da oltre 30 anni, questa Staffa Rack a parete regolabile a 2 montanti è supportata a vita, inclusa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5.
- **FACILE DA INSTALLARE:** Questa Staffa Rack 19" 8U a parete viene spedita completamente assemblata e fornita di tutte le viti e dadi a gabbia M6 per una più facile installazione, risparmiando così il tempo per reperire tutti i materiali necessari
- **GESTIONE DEI CAVI SEMPLIFICATA:** Progettata per l'efficienza, questa Staffa per dispositivi di Rete da 19" per installazioni a parete ha un accesso posteriore per facilitare il cablaggio dei cavi, e dare un aspetto ordinato e pulito all'installazione

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U

Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestazioni

Weight Capacity	80.0 lb [36.3 kg]
-----------------	-------------------

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

---

#### Product Measurements

Lunghezza prodotto	13.8 in [34.9 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Altezza prodotto	14.3 in [36.2 cm]
Peso prodotto	12.5 lb [5.7 kg]
Profondità di montaggio massima	13.8 in [34.9 cm]

---

#### Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	15.4 in [39.0 cm]
Package Width	21.7 in [55.0 cm]
Package Height	16.4 in [41.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	17.0 lb [7.7 kg]

---

#### Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - staffa di montaggio a parete

24 - Dadi ingabbiati M5

24 - viti M5 con rondelle

1 - Dado K M6

6 - Viti per legno

1 - Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.