

8U väggmonterat rack - 35 cm djupt (Lågprofil) - 19-tums
väggmonterat patchpanelfäste för grund server och
IT-utrustning, nätverksswitchar - 36 kg vikt- kapacitet, svart

Produkt ID: WALLMOUNT8



Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 8U för montering av kort rackmonterbar utrustning som är 35,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.

8U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta.

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. Och eftersom väggrackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen.

Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.

Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.

Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre eller fler rackenheter har StarTech.com även ett 6U väggmonteringsfäste och ett 12U väggmonteringsfäste.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera utrustning som är upp till 35,5 cm djup på väggen
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF
- Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp plats på golvet

Funktioner

- **8U VÄGGMONTERAT RACK:** Detta 19 tum breda väggmonterade ställ med låg profil har ett maximalt monteringsdjup på 35 cm, rekommenderas för nätverksutrustning med upp till 30 djup, vilket lämnar 4,5 cm för kabeldragning; maximal vikt 36 kg
- **KONSTRUKTION I KALLVALSAT STÅL:** Det väggmonterade datastället har en konstruktion i solitt stål för ultimata hållbarhet och för att säkerställa en säker och robust monteringslösning, inklusive hårdvara för väggmontering; Installeras på 40 cm bultar med monteringshål
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade 8U-rack stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.
- **ENKELT ATT INSTALLERA:** Detta väggmonterade 8U-patchpanelfäste levereras helt monterat och med M6-skruvar och M6-korgmuttrar för enklare installation av utrustningen, vilket undviker besväret med att köpa separat monteringshårdvara
- **ENKEL KABELHANTERING:** Detta lilla väggmonterade patchpanelfäste är byggt för effektivitet, bakre utrymme för åtkomst till kabeldragning för enkel kabelorganisering i ditt nätverksskåp, serverrum, kabelskåp, klassrum

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U

	Specialfunktioner	Ships Fully Assembled
		Kan monteras på väggen
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	80.0 lb [36.3 kg]
Utseende		
	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements		
	Produktlängd	13.8 in [34.9 cm]
	Produktbredd	19.7 in [50.0 cm]
	Produkthöjd	14.3 in [36.2 cm]
	Produktvikt	12.5 lb [5.7 kg]
	Maximalt monteringsdjup	13.8 in [34.9 cm]
Förpackning		
	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Paketets längd	15.4 in [39.0 cm]
	Package Width	21.7 in [55.0 cm]
	Paketets höjd	16.4 in [41.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	17.0 lb [7.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - väggmonteringsfäste
		24 - M5 korgmuttrar

24 - M5-skravar med brickor

1 - M6 K-mutter

6 - träskruvar

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.