

2-Pfosten 4HE Open Frame Wandmontage Netzwerk-Rack mit Fachboden,
Wandmontage Daten-Rack mit Einstellbarer Tiefe für AV/Computer/IT-Geräte, Kleines
Wandmontage Schrank/Rack - TAA-konformes Serverrack

Produkt-ID: WALLSHELF4U



Diese Wandhalterung bietet Ihnen 4 Rackeinheiten für die Aufbewahrung Ihrer Server oder A/V-Geräte an der Wand. Durch den mit dem Rack mitgelieferten Regalboden können Sie eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schaffen.

Die Wandhalterung verfügt über eine einstellbare Montagetiefe von 30 cm bis 46 cm sowie über einen 30-cm-Regalboden, der entweder oben oder unten an dem Rack angebracht werden kann, je nachdem, wie Sie das Rack befestigen. Dank dieser beiden Eigenschaften können Sie sowohl die Tiefe als auch die Anordnung personalisieren und perfekt auf Ihre Ausrüstung und Kabel einstellen - damit das Rack sich ideal in Ihren Arbeitsbereich eingliedert.

Durch die Montage an der Wand belegt das 4U-Rack weder Platz auf Ihrem Schreibtisch noch auf anderen Flächen. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht.

Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die solide und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte - und da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm zueinander angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden.

Für die mühelose Geräte-Installation ist das Rack mit 10 bis 32 Gewindeschienen ausgestattet, sodass Sie Ihre Geräte direkt an der Schiene ohne den Einsatz von Käfigmuttern befestigen können.

Um das Versandgewicht zu verringern, wird das Wandmontage-Rack in einer flachen Verpackung geliefert, wodurch sich nicht nur Ihre Versandkosten erheblich reduzieren, sondern auch ein größerer Transportschutz als bei vormontierten Racks besteht. Da das Rack effizient verpackt ist, können Sie es zudem bis zu seinem späteren Einsatz komfortabel lagern und transportieren oder an einem anderen Standort einlagern als dort, wo es angekommen ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Installieren Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand
- Verwenden Sie es in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Lagern Sie häufig verwendetes Werkzeug auf dem eingebauten Regalboden
- Platzieren Sie nicht einbaufähige Geräte auf dem eingebauten Regalboden

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Das 2 Pfosten 4HE Serverrack für die Wandmontage verfügt über eine einstellbare Tiefe von 12" bis 18" (30cm bis 45cm) sowie über einen 12" Fachboden mit zwei Funktionen, der oben oder unten im Rack installiert werden kann
- **PROBLEMLOSE INSTALLATION:** Das Wandmontage-Rack verfügt über 10-32-Gewindeschienen für eine problemlose Installation von IT-Geräten. Befestigen Sie Ihre Geräte direkt an der Schiene, ohne Käfigmuttern zu benutzen
- **ROBUST UND SICHER:** Das Open Fram Wandrack ist aus Stahl gefertigt, um eine robuste und sichere Montagelösung für Ihre Geräte zu gewährleisten; die Löcher für die Wandmontage sind in einem Abstand von 40cm angeordnet; EIA/ECA-310-E-konform
- **PERFEKT FÜR KLEINE RÄUME:** Durch die Wandmontage können Sie Platz auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden freimachen, wodurch das Rack ideal für Ihr kleines Haus/Büro (SoHo) oder jeden anderen Ort mit begrenztem Stellplatz geeignet ist
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 4 HE Open Frame Wandmontage-Rack mit Fachboden lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Wandmontierbar Ja

	Rack-Typ	2-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	U-Höhe	4U
	Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Einfache Montage Wandaufhängung möglich
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Mounting Hole Types	Gewindebohrung
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung	Weight Capacity	75.0 lb [34.0 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements	Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
	Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
	Produkthöhe	10.6 in [26.8 cm]
	Produktgewicht	15.5 lb [7.0 kg]
	Max. Montagetiefe	18.0 in [45.7 cm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	15.3 in [38.9 cm]
	Paketbreite	20.1 in [51.0 cm]

	Pakethöhe	2.0 in [5.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	16.4 lb [7.5 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Rückplatte 1 - rechte Halterung 1 - linke Halterung 1 - Regalhalterung 2 - Einstellbare Schienen 16 - 10-32 x 3/8" Schrauben 12 - 10-32 Montageschrauben 1 - Montageschablone 6 - Holzschrauben 1 - Anleitung
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.