

Rack de Servidores Abierto de 4U de Pared - de 2 Postes - con Estante Integrado - de Profundidad Ajustable - para Equipo de AV - TAA

ID del Producto: WALLSHELF4U



Este rack de montaje en pared proporciona 4U de espacio para montar sus servidores o equipos de A/V en una pared. El rack también cuenta con un estante integrado para crear una superficie resistente para almacenar equipos que no se pueden montar en rack.

El soporte de montaje en pared cuenta con una profundidad de montaje ajustable de 12 a 18 pulgadas, así como con un estante de 12 pulgadas de doble posición que puede estar en la parte superior o inferior dependiendo de la colocación del rack. Estas dos características le permiten personalizar tanto la profundidad como la disposición para que se adapten mejor a sus equipos y cables, garantizando que el rack se adapte a su espacio.

La característica de montaje en pared del rack 4U le permite liberar espacio en el escritorio o en el suelo -- perfecto para su entorno SoHo (pequeña oficina, oficina en casa), sala de servidores o cualquier otro lugar con espacio disponible limitado.

El rack de pared está fabricado en acero sólido para garantizar una solución de montaje robusta y segura para sus equipos de misión crítica y, con los orificios de montaje en pared colocados a 16" de distancia, coincide exactamente con el marco de construcción estándar de paneles de yeso, para garantizar un anclaje sencillo y seguro de los tacos de pared.

Para una instalación del equipo sin complicaciones, el bastidor cuenta con rieles roscados 10-32, para que pueda montar su equipo directamente en el riel y evitar la molestia de utilizar tuercas jaula.

El rack de montaje en pared viene en un embalaje plano para reducir el volumen de envío, lo que reduce significativamente sus costes de envío a la vez que proporciona una mayor protección que la que ofrecen los racks premontados. Embalado de forma eficiente, puede almacenar y transportar fácilmente el rack para su despliegue en una fecha posterior o en una ubicación diferente a la de su recepción.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale los equipos de red y telecomunicaciones a ras de la pared
- Utilícelo en su pequeña oficina donde no quepa cómodamente un rack de tamaño completo
- Guarde las herramientas de uso frecuente en la estantería incorporada
- Coloque el equipo que no sea montable en bastidor en la estantería integrada

Características

- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** El rack para servidores 4U de montaje en pared de 2 postes presenta una profundidad de montaje ajustable de 30,0cm a 45,7cm, así como un estante de 12" de doble posición que puede instalarse en la parte superior o inferior del rack
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared incluye un juego completo de tuercas cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas de plástico para montar de forma segura todos sus equipos
- **SÓLIDO Y SEGURO:** Fabricado en acero macizo para garantizar una solución de montaje sólida y segura para sus equipos - Orificios de montaje en pared colocados a una distancia de 16" (40 cm) - Cumple la norma EIA/ECA-310-E
- **PERFECTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS:** La función de montaje en pared le permite liberar espacio en el escritorio o en el suelo, lo que hace que el rack sea ideal para su entorno doméstico/de oficina, o cualquier otro lugar con poco espacio disponible
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este soporte de pared conforme a TAA está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes

Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	4U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ensamblaje Sencillo
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	75.0 lb [34.0 kg]
--------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	10.6 in [26.8 cm]
Peso del Producto	15.5 lb [7.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	18.0 in [45.7 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
---------------------------------	----

Longitud de la Caja	15.3 in [38.9 cm]
Ancho de la Caja	20.1 in [51.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.4 lb [7.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - placa posterior
	1 - soporte derecho
	1 - soporte izquierdo
	1 - soporte para bandeja
	2 - Rieles ajustables
	16 - tornillos 10-32 x 3/8
	12 - tornillos de montaje 10-32
	1 - plantilla de montaje
	6 - tornillos para madera
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.