

Wand monteerbaar server rack - ingebouwd schap - wandkast - massief staal - 4U

Productcode: WALLSHELF4U



Dit wandmonteerbare rack biedt 4U ruimte voor de montage van uw servers of A/V-apparatuur aan een wand. Het rack heeft ook een ingebouwd schap waardoor u beschikt over een stevig oppervlak voor het opbergen van apparatuur die niet rackmonteerbaar is.

De aan de wand monteerbare steun heeft een verstelbare monteediepte van 12 inch tot 18 inch en ook een 30 cm (12 inch) schap met dubbele posities, dat zowel aan de bovenkant als aan de onderkant kan worden geplaatst afhankelijk van waar het rack zich bevindt. Deze twee kenmerken maken het u mogelijk om zowel de diepte als de layout aan te passen zodat uw apparaten en kabels zo goed mogelijk in te passen waardoor het rack zo goed mogelijk in uw ruimte past.

Het feit dat het 4U rack op de wand kan worden gemonteerd, maakt het u mogelijk om bureau- of vloerruimte vrij te maken -- perfect voor uw SoHo (small office, home office) omgeving, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

Het wandrack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur en omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten 40 cm (16 inch) is, is het bij uitstek geschikt voor standaardgipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken.

Voor een probleemloze installatie heeft het rack 10-32 'getapte' rails, zodat u uw apparatuur direct aan de rail kunt monteren en geen lastige kooimoeren hoeft te gebruiken.

Het wandmonteerbare rack wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen, terwijl het ook meer bescherming biedt dan vooraf gemonteerde racks. Omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u het eenvoudig opbergen en transporteren, voor gebruik op een later tijdstip of op andere locatie dan waar het werd ontvangen.

De WALLSHELF4U wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer netwerk- en telecommunicatieapparatuur strak tegen de wand
- Gebruik het in uw kleine kantooromgeving waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Berg frequent gebruikt gereedschap op op het ingebouwde schap
- Plaats apparatuur dat niet in een rack kan worden gemonteerd op het ingebouwde schap

Eigenschappen

- Personaliseer uw installatie met het ingebouwde schap, dat zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van het rack kan worden geplaatst.
- Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door IT- of AV-apparatuur aan de wand te monteren
- Probleemloze installatie met 10-32 'getapte' rails, waardoor u uw apparatuur direct zonder kooimoeren aan de rail kunt bevestigen
- Instelbare montagediepte van 25 tot 45 cm (12 tot 18 inch)
- 4U wandmontagedesign
- Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
- Bevestigingspunten voor kabelbeheer
- Opening aan de achterkant voor kabeltoegang

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	4U

Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Eenvoudig monteerbaar
	wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	75.2 lb [34.0 kg]
-----------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	10.6 in [26.8 cm]
Gewicht product	15.6 lb [7.0 kg]
Maximale montagediepte	17.8 in [45.1 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	19.7 in [50.0 cm]
Package Width	15.0 in [38.0 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Verzendgewicht	17.0 lb [7.7 kg]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

achterplaat

rechter steun

linker steun

schapsteun

verstelbare rails

10-32 x 3/8 schroeven

10-32 montageschroeven

montagesjabloon

houtschroeven

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

