

Rack de serveur mural 8U en acier solide avec étagère intégrée

N° de produit: WALLSHELF8U



StarTech.com

Ce rack mural au format 8U vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo sur une paroi. Le rack dispose également d'une tablette intégrée pour créer une surface solide sur laquelle il est possible d'entreposer l'équipement qui ne peut pas être monté en rack.

Le support mural dispose d'une profondeur de montage réglable de 12 pouces à 18 pouces, ainsi que d'une étagère de 12 pouces deux positions pouvant être placée en haut ou en bas du rack selon son positionnement. Ces deux fonctionnalités vous permettent de personnaliser la profondeur et la disposition pour intégrer au mieux votre équipement et vos câbles, et garantissent que le rack est adapté à votre espace.

La fonctionnalité de rack mural 8U libère de l'espace sur votre bureau ou au sol : la solution idéale pour les petits environnements de travail (petit bureau, bureau personnel), les salles de serveurs ou tout autre emplacement où l'espace est restreint.

Constitué d'acier robuste, le rack mural vous garantit une solution de montage solide et sécurisée pour votre équipement essentiel. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.

Pour une installation simple, ce rack est équipé de rails perforés 10-32, vous permettant de monter votre équipement directement sur le rail sans avoir à utiliser d'écrous cage.

Ce rack mural est livré dans un carton plat pour un volume d'expédition minimal, réduisant sensiblement les frais de livraison tout en offrant une protection supérieure à celle des racks préassemblés. Grâce à cet emballage peu encombrant, vous pouvez facilement stocker et transporter le rack pour le déployer à une date ultérieure ou à un emplacement distinct.

Le modèle WALLSHELF8U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur
- Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Stockez vos outils favoris sur la tablette intégrée
- Placez l'équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Spécifications techniques

- Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle serveur en montant l'équipement informatique ou audio/vidéo au mur
- Conception murale 8U
- Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
- Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
- Installation sans effort grâce aux rails perforés 10-32, permettant de fixer directement l'équipement, sans avoir à utiliser d'écrous cage
- Personnalisez votre installation grâce à une tablette intégrée positionnable en haut ou en bas du rack
- Points de fixation pour la gestion de câbles
- Ouverture arrière pour l'accès aux câbles
- Profondeur de montage ajustable, de 12 à 18 po.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert

Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Fixation murale
	Assemblage facile
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	75.2 lb [34.0 kg]
-----------------	-------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	12.1 in [30.7 cm]
Largeur du produit	19.1 in [48.5 cm]
Hauteur du produit	17.6 in [44.6 cm]
Poids du produit	24.6 lb [11.1 kg]
Profondeur de montage maximal	17.8 in [45.3 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	21.3 in [54 cm]
Package Width	20.0 in [50.7 cm]
Package Height	1.7 in [43 mm]



Poids brut 26.5 lb [12.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet

- Plaque arrière
- Support de droite
- Support de gauche
- Support étagère
- Rails ajustables
- Vis 10-32 x 3/8
- Vis de montage 10-32
- Modèle de montage
- Manuel d'instruction
- Vis à bois

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

