2 Post 8U Open Frame Wandmonteerbare Server rack met Ingebouwd Schap, Verstelbare Diepte, Netwerk rack voor Data/AV/Electronica/Computer Apparatuur, Compacte Server Rack, TAA Compliant

Productcode: WALLSHELF8U

Dit wandmonteerbare rack biedt 8U ruimte voor de montage van uw servers of A/V-apparatuur aan een wand. Het rack heeft ook een ingebouwd schap waardoor u beschikt over een stevig oppervlak voor het opbergen van apparatuur die niet rackmonteerbaar is.

De aan de wand monteerbare steun heeft een verstelbare monteerdiepte van 12 inch tot 18 inch en ook een 30 cm (12 inch) schap met dubbele posities, dat zowel aan de bovenkant als aan de onderkant kan worden geplaatst afhankelijk van waar het rack zich bevindt. Deze twee kenmerken maken het u mogelijk om zowel de diepte als de layout aan te passen zodat uw apparaten en kabels zo goed mogelijk in te passen waardoor het rack zo goed mogelijk in uw ruimte past.

Het feit dat het 8U rack op de wand kan worden gemonteerd, maakt het u mogelijk om bureau- of vloerruimte vrij te maken -- perfect voor uw SoHo (small office, home office) omgeving, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

Het wandrack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur en omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten 40 cm (16 inch) is, is het bij uitstek geschikt voor standaardgipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken.

Voor een probleemloze installatie heeft het rack 10-32 'getapte' rails, zodat u uw apparatuur direct aan de rail kunt monteren en geen lastige kooimoeren hoeft te gebruiken.

Het wandmonteerbare rack wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen, terwijl het ook meer bescherming biedt dan vooraf gemonteerde racks. Omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u het eenvoudig opbergen en transporteren, voor gebruik op een later tijdstip of op andere locatie dan waar het werd ontvangen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Installeer netwerk- en telecommunicatieapparatuur strak tegen de wand

• Gebruik het in uw kleine kantooromgeving waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

• Berg frequent gebruikt gereedschap op op het ingebouwde schap

• Plaats apparatuur dat niet in een rack kan worden gemonteerd op het ingebouwde schap

Eigenschappen

• VERSTELBARE DIEPTE: 2-Post 8U wandmonteerbare server rack heeft een verstelbare diepte van 30,0 cm tot 45,7 cm en is voorzien van een 30cm schap met twee posities dat boven of onder in het rack kan worden geïnstalleerd

• ZOREGLOZE INSTALLATIE: Wandmonteerbaar netwerk rack is uitgerust met 10-32 rails met schroefdraad voor probleemloze installatie van IT-apparatuur; Monteer je apparatuur zonder kooimoeren direct op de rail

• STABIEL EN VEILIG: Wandmonteerbaar open post rack is gemaakt van massief staal om een stevige en veilige montageoplossing te bieden; Wandmontagegaten liggen 40 cm uit elkaar; EIA/ECA Compliant

• IDEAAL VOOR KLEINE RUIMTES: Door een server rack aan de muur te bevestigen kunt u uw bureau- of vloerruimte vrijmaken; Ideaal voor kleine thuis-/kantooromgevingen (SoHo) of andere locaties met beperkte ruimte

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit open post server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen

	Type frame	Open Frame
	U-hoogte	8U
	Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
		wandmonteerbaar
	Montagerailprofiel	L-Shape
	Mounting Hole Types	Schroefdraadgat
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	75.0 lb [34.0 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	18.0 in [45.7 cm]
	Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
	Hoogte product	17.6 in [44.6 cm]
	Gewicht product	24.5 lb [11.1 kg]
	Maximale montagediepte	18.0 in [45.7 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Package Length	21.5 in [54.6 cm]
	Package Width	19.8 in [50.2 cm]
	Package Height	1.9 in [4.8 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	26.4 lb [12.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - achterplaat
		1 - rechter steun
		1 - linker steun
		1 - schapsteun
		2 - verstelbare rails
		16 - 10-32 x 3/8 schroeven
		24 - 10-32 montageschroeven
		1 - montagesjabloon
		6 - houtschroeven
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.