

## Väggmonterbart serverrack med inbyggd hylla - solitt stål - 8U

Produkt ID: WALLSHELF8U



StarTech.com

Detta väggmonterbara rack ger utrymme på 8U för montering av servrar eller A/V-utrustning på en vägg. Racket har även en inbyggd hylla som skapar en stabil yta för att förvara utrustning som inte är rack-monterbar.

Det väggmonterbara fästet har ett justerbart monteringsdjup på mellan 30 och 45 centimeter samt en hylla på 30 centimeter som kan placeras antingen överst eller underst beroende på hur du monterar racket. Dessa två funktioner gör att du kan anpassa både djup och layout så att de passar din utrustning och kablar och säkerställa att racket passar ditt utrymme.

8U-rackets väggmontering gör att du kan frigöra skrivbords- eller golvutrymme - perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Väggacket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. Och eftersom väggmonteringshålerna är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar, för att garantera enkel och säker förankring i väggen.

För problemfri installation av utrustning har racket 10-32 gängade skenor så att du kan montera din utrustning direkt till skenan och slippa använda korgmuttrar.

Det väggmonterbara racket levereras i ett platt paket för att minska leveransvolymen, vilket signifikant minskar dina fraktkostnader och även ger bättre skydd än förmonterade rack erbjuder. Eftersom racket paketeras effektivt kan du enkelt förvara och transportera racket för användning senare eller på en annan plats.

WALLSHELF8U täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Installera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg
- Använd på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Förvara verktyg som används ofta på en inbyggda hyllan
- Placera utrustning som inte är rack-monterbar på den inbyggda hyllan

## Funktioner

- Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att montera IT- eller AV-utrustning på väggen
- 8U väggmonterbar design
- Tillverkad för att uppfylla EIA-310-standarder för 19" rack
- Tillverkad i solitt stål för hållbarhet
- Problemfri installation med 10-32 gängade skenor så att du kan montera din utrustning direkt till skenan utan korgmuttrar
- Anpassa din konfiguration med en inbyggd hylla som kan placeras antingen överst eller underst i racket
- Punkter för kabelhantering
- Bakre öppning för kabelåtkomst
- Justerbart monteringsdjup från 30 cm till 45 cm

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Kan monteras på väggen
	Enkel montering

Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Gångat hål
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

---

#### Prestanda

Weight Capacity	75.2 lb [34.0 kg]
-----------------	-------------------

---

#### Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

---

#### Product Measurements

Produktlängd	12.1 in [30.7 cm]
Produktbredd	19.1 in [48.5 cm]
Produkt höjd	17.6 in [44.6 cm]
Produktvikt	24.6 lb [11.1 kg]
Maximalt monteringsdjup	17.8 in [45.3 cm]

---


#### Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	21.3 in [54 cm]
Package Width	20.0 in [50.7 cm]
Package Height	1.7 in [43 mm]
Fraktvikt (förpackning)	26.5 lb [12.0 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	bakplatta
-----------------	-----------



högerfäste

vänsterfäste

hyllfäste

justerbara skenor

10-32 x 3/8 skruvar

10-32 monteringskruvar

monteringsmall

Instruktionsbok

träskruvar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

