

Väggmonterat sitta/stå-skrivbord - en skärm

Produkt ID: WALLSTS1

Detta väggmonterade sitta/stå-skrivbord är perfekt för platser som inte har tillräckligt med utrymme för ett traditionellt sitta/stå-skrivbord. Den kompakta, väggmonterade konstruktionen kombinerar en skärmarm och ett tangentbordsfack med enkla höjdjusteringar som gör att du kan växla mellan sittande och stående utan att störa ditt arbetsflöde.

Justera din arbetsställning med ett enkelt handgrepp. Lyft enkelt arbetsytan upp till 436 mm för att höja skärm, tangentbord och mus. Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan.

Denna sitta/stå-skärmarm stöder en skärm på upp till 24" (med en vikt på 8 kg). Justera skärmen för perfekt visning med -5° till 35° lutning, eller rotera dina skärmar upp till 360° för stående eller liggande orientering.

Sitta/stå-skrivbordet fälls upp mot väggen, tangentbordet viks upp 90°, vilket sparar utrymme när det inte används. Du kan svänga armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och sänka eller höja den (från -30° till 65°) för att maximera användningen av ditt utrymme.

Skärmarmen erbjuder gott om arbetsutrymme med ett stort tangentbordsfack (449 x 207 mm) och ett utskjutningsbart fack (217 x 213 mm) med plats för musen till vänster eller höger.

WALLSTS1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Fungerar bra i områden med begränsat utrymme som kräver snabb och enkel åtkomst till en dator för många användare
- En flexibel lösning för ett brett spektrum av användare med olika längd
- Perfekt för användning i sjukvårds- och detaljhandelsmiljöer med funktioner som skannerhållaren

Funktioner

- Spara utrymme med detta väggmonterade sitta/stå-skrivbord med stöd för en skärm, streckkodsläsare, tangentbord, handledsstöd och mus i ett kombinationssystem
- Arbetsytan har snabb höjdinställning på upp till 436 mm
- Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan
- Justera skärmen för perfekt visning med -5° till 35° lutning

- Sväng armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och höj och sänk den (från -30° till 65°) för optimal placering
- Visningsavstånd: 408,7 mm
- Roterar 360° för landskaps- eller porträttvy
- Slitstark konstruktion, tillverkad av stål, aluminium och plast
- Organisera din arbetsstation med den inbyggda kabelhanteringen
- Kompakt sitta/stå-skrivbord som fälls upp mot väggen, tangentbordet viks upp 90°, vilket sparar utrymme när det inte används
- Kompatibel med VESA-montering 75x75 och 100x100
- Stöder en skärm på upp till 24" (med en vikt på 8 kg)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Ja
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Maximal skärmstorlek	24in
Höjjustering	Ja
Maximal armförlängning	21.6 in [54.8 cm]
Lutning	+35° / -5°

Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Vridning/pivotering	+90° / -90°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Keyboard Tray Width	17.7 in [44.9 cm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [20.7 cm]
Produktlängd	31.5 in [80 cm]
Produktbredd	26.3 in [66.8 cm]
Produkt höjd	19.7 in [50 cm]
Produktvikt	19.2 lb [8.7 kg]

Förpackning

Package Length	22.8 in [58 cm]
Package Width	15.7 in [40 cm]
Package Height	8.3 in [21 cm]
Fraktvikt (förpackning)	22.8 lb [10.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	betongankare
	monteringsskruvar
	tangentbordsbricka
	M6x8 mm-skruvar
	pelare
	väggplatta



2,5 mm insexnyckel

5 mm insexnyckel

6 mm insexnyckel

M6x12 mm-skruvar

M8x20 mm-skruv

plastbricka

metallbricka

självhäftande remsa

VESA-skärmmontering

M6x10 mm-skruvar

M4x10 mm-skruvar

hylsnyckel

Monitorarm

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

