

## Estación de Trabajo de Pie y Sentado para Montaje en Pared - Para Dos Monitores de hasta 24" - Escritorio Ergonómico con Movimiento Total para Dos Monitores VESA y Charola para Teclado

ID del Producto: WALLSTS2



Este escritorio de trabajo de pie o sentado de pared para monitores dobles es perfecto para estancias donde no hay espacio suficiente para un escritorio de trabajo de pie o sentado tradicional. Su compacto diseño de pared combina un brazo para monitor doble y una charola de teclado, además proporciona un ajuste de la altura sencillo que le permitirá alternar entre trabajo sentado y de pie sin interrumpir su flujo de trabajo.

Ajuste su posición de trabajo con un solo movimiento suave. Solo tiene que levantar la superficie de trabajo hasta 436mm para elevar tanto su monitor, como su teclado y su ratón. El brazo para monitor tiene una altura ajustable a 124mm a lo largo de la columna.

Este brazo para monitor de trabajo de pie o sentado es compatible con dos monitores de hasta 24" (con una capacidad de carga de 8kg). Ajuste su monitor a la posición ideal, con un giro de  $-15^{\circ}$  a  $+15^{\circ}$  y una inclinación de entre  $0^{\circ}$  a  $30^{\circ}$ , o rote sus monitores hasta los  $360^{\circ}$  para una orientación vertical u horizontal.

El escritorio de trabajo de pie o sentado se pliega contra la pared y la charola del teclado se pliega hasta los  $90^{\circ}$ , lo cual ahorra espacio cuando no está en uso. Puede mover el brazo articulado hacia la izquierda o derecha (de  $-90^{\circ}$  a  $90^{\circ}$ ) y bajar o elevar el brazo (de  $-30^{\circ}$  a  $65^{\circ}$ ) hasta sacar el máximo provecho de su espacio.

El brazo de monitor ofrece abundante espacio de trabajo con una amplia charola de teclado (449 x 207mm) y una charola deslizante (217 x 213mm) que sostiene su ratón, instalada a la izquierda o a la derecha.

El modelo WALLSTS2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Ideal para su uso en entornos de atención médica y venta minorista, con características como el soporte para escáner
- Funciona bien en entornos con espacio limitado, donde se requiere el acceso rápido y fácil de muchos usuarios a ordenadores
- Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas

## Características

- **ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONTAJE EN PARED:** Escritorio ergonómico para trabajo de pie, con brazo para 2 monitores con placa VESA (75x75/100x100mm) de hasta 24", con peso de hasta 8kg cada uno. Estación de trabajo con bandeja para teclado y mouse
- **PLATAFORMA DE TRABAJO PLEGABLE:** Guardela cuando no la utilice (perfil de 33cm). Asegura el teclado con una tira adhesiva, incluye la bandeja del mouse. El brazo articulado permite extender el monitor a 56cm y la bandeja del teclado a 97cm de la pared
- **RANGO DE MOVIMIENTOS:** Instale y alinee los monitores en cualquier parte del brazo articulado (33cm). Inclínelos verticalmente a +35°, rotelos a 360°. Eleve la plataforma (monitor, teclado y mouse) hasta 43cm, de un solo toque. Herramientas incluidas
- **ARTICULACIÓN TOTAL:** La estación de trabajo puede girar a +/-90°, inclinarse a +65/-30°. Cuando la plataforma está situada en la posición ideal, es posible un ajuste adicional del monitor en 12cm, a lo largo del carril, con un solo toque
- **DISEÑO INTELIGENTE:** Sistema integrado de gestión de los cables del monitor y la bandeja del teclado. Soportes individuales para el mouse y escáner de mano. Acabado de alta calidad, con cubierta decorativa para la placa base que se fija a la pared

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí

Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	24"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	21.6 in [548 mm]
Inclinación	+30° / 0°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Giro / Pivotación	+90° / -90°
Rotación de la pantalla	360°

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
Longitud del Producto	33.6 in [85.4 cm]
Ancho del Producto	26.2 in [66.5 cm]
Altura del Producto	21.0 in [53.3 cm]

Peso del Producto 22.9 lb [10.4 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 30.9 in [78.5 cm]

Ancho de la Caja 15.6 in [39.6 cm]

Altura de la Caja 8.3 in [21.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 27.5 lb [12.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Brazo Soporte VESA
- 1 - Bandeja para Teclado
- 1 - tira adhesiva
- 1 - columna
- 1 - Placa de Pared
- 2 - soportes VESA para monitor
- 4 - Anclajes para Hormigón
- 4 - Tornillos de Montaje
- 8 - tornillos M4x10mm
- 5 - Tornillos M6x10mm
- 4 - tornillos M6x12mm
- 1 - tornillo M8x20mm
- 1 - llave hexagonal de 2,5mm
- 1 - llave hexagonal (5mm)
- 1 - llave hexagonal (6mm)

- 1 - arandela plástica
- 1 - arandela metálica
- 1 - destornillador para brocas
- 2 - arandelas de barra cruzada
- 2 - perillas
- 2 - barras cruzadas
- 1 - soporte de barra cruzada
- 1 - Llave
- 1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.