

Väggmonterad arbetsstation - Ledat helt rörligt ståskrivbord med höjddjusterbar dubbel VESA-monitor- och tangentbordsarm - Mus- och skannerhållare - Ergonomiskt väggmonterat skrivbord

Produkt ID: WALLSTS2



Detta väggmonterade sitta/stå-skrivbord för dubbla skärmar är perfekt för platser som inte har tillräckligt med utrymme för ett traditionellt sitta/stå-skrivbord. Den kompakta, väggmonterade konstruktionen kombinerar en arm för dubbla skärmar och ett tangentbordsfack med enkla höjddjusteringar som gör att du kan växla mellan sittande och stående utan att störa ditt arbetsflöde.

Justera din arbetsställning med ett enkelt handgrepp. Lyft enkelt arbetsytan upp till 436 mm för att höja skärm, tangentbord och mus. Skärmhållaren har en oberoende höjddjustering upp till 124 mm längs med stödskenan.

Denna sitta/stå-skärmarm stöder två skärmar på upp till 24" (med en vikt på 8 kg). Justera skärmen för perfekt visning med -15° till +15° svängning och 0° till 30° lutning, eller rotera dina skärmar upp till 360° för stående eller liggande orientering.

Sitta/stå-skrivbordet fälls upp mot väggen, tangentbordet viks upp 90°, vilket sparar utrymme när det inte används. Du kan svänga armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och sänka eller höja den (från -30° till 65°) för att maximera användningen av ditt utrymme.

Skärmarmen erbjuder gott om arbetsutrymme med ett stort tangentbordsfack (449 x 207 mm) och ett utskjutningsbart fack (217 x 213 mm) med plats för musen till vänster eller höger.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för användning i sjukvårds- och detaljhandelsmiljöer med funktioner som skannerhållaren
- Fungerar bra i områden med begränsat utrymme som kräver snabb och enkel åtkomst till en dator för många användare
- En flexibel lösning för ett brett spektrum av användare med olika längd

Funktioner

- **VÄGGMONTERAD ARBETSSTATION:** Ergonomiskt ståskrivbord med en VESA-kompatibel (75x75/100x100mm) dubbel monitorarm som stöder tv 24-tums skärmar upp till 8 kg per skärm; Väggmonterad sitt-stå-arbetsstation med tangentbords- och musplatta
- **FÄLLBAR ARBETSSTATION:** Ställ undan när den inte används (33,3 cm profil); Säkra datorns tangentbord med självhäftande remsa, inklusive musplatta; Ledad monitorarm kan sträckas 55,8 cm och tangentbordet 96,5 cm från väggen
- **RÖRELSEOMFÅNG:** Montera och justera bildskärmar var som helst på de 33,5 cm svängbara armarna; Skärmen har +35/-5 ° vertikal lutning, 360° rotation; Höj arbetsstationen (monitor, tangentbord och mus) med justerbar höjd på 43,6 cm med en knapptryckning; Justeringsverktyg ingår
- **FULLT JUSTERBART:** Hela arbetsstationen kan svängas +/- 90°, lutas +65/-30° När arbetsstationen är perfekt placerad har monitorn en ytterligare höjdjustering med en knapptryckning längs ett 12,4 cm spår
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Integrerad kabelhantering för bildskärm och tangentbordsbricka; Individuella hållare för mus och handhållen skanner; Högkvalitativ yta med dekorativt skydd för bottenplattan som fästs på väggen

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Ja
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Väggmontering

VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Maximal skärmstorlek	24"
Höjdjustering	Ja
Maximal armförlängning	21.6 in [548 mm]
Lutning	+30° / 0°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Vridning/pivoting	+90° / -90°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
Produktlängd	33.6 in [85.4 cm]
Produktbredd	26.2 in [66.5 cm]
Produkthöjd	21.0 in [53.3 cm]
Produktvikt	22.9 lb [10.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	30.9 in [78.5 cm]

Package Width	15.6 in [39.6 cm]
Paketets höjd	8.3 in [21.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	27.5 lb [12.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Monitorarm
	1 - tangentbordsbricka
	1 - självhäftande remsa
	1 - pelare
	1 - väggplatta
	2 - VESA-skärmmonteringar
	4 - betongankare
	4 - monteringskruvar
	8 - M4x10 mm-skruvar
	5 - M6x10 mm-skruvar
	4 - M6x12 mm-skruvar
	1 - M8x20 mm-skruv
	1 - 2,5 mm insexnyckel
	1 - 5 mm insexnyckel
	1 - 6 mm insexnyckel
	1 - plastbricka
	1 - metallbricka
	1 - hylsnyckel
	2 - tvärstångsbrickor
	2 - knoppar

2 - tvärstänger

1 - tvärstångshållare

1 - skruvnyckel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.