

Poste de Travail Ergonomique pour Montage Mural - Bras Articulé Ergonomique pour Écran - Réglable en Hauteur & Plateau pour Clavier Rembourré - Écran 34" VESA

N° de produit: WALLSTSI1



Augmentez votre productivité grâce à un poste de travail qui s'adapte à votre façon de travailler. Conçu pour une grande liberté de mouvement, ce poste de travail mural est facilement réglable grâce à des bras indépendants pour votre écran et votre clavier.

Placez le bureau debout mural en position de travail. Ensuite, poussez-le contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé, en pliant les bras près du mur. Il est parfaitement adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les entrepôts et autres espaces restreints.

Étendez le bras articulé pour écran jusqu'à 65 cm du mur. Pour un positionnement idéal, inclinez ou faites pivoter votre écran, ou tournez-le à 360 degrés. Le poste de travail debout peut accueillir un écran compatible VESA (75 x 75, 100 x 100) jusqu'à 30 pouces, avec un poids maximal de 9 kg.

Ce bureau mural réglable en hauteur permet à de très nombreux utilisateurs de travailler confortablement. Réglez la hauteur des deux bras le long du poteau jusqu'à 44,5 cm. Le bras à ressort pour écran dispose d'une plage de réglage de la hauteur de 27 cm.

Placez votre clavier là où vous en avez besoin, avec un support de clavier indépendant qui s'étend jusqu'à 78,4 cm du mur. Inclinez le clavier vers l'arrière pour vous assurer que vos poignets sont en position neutre lorsque vous l'utilisez. Placez votre souris dans le support lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La conception modulaire, avec des connexions coulissantes rapides, facilite l'installation et permet de gagner du temps lors de l'installation de plusieurs unités.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfaitement adapté à une utilisation dans le secteur médical, de la vente, les entrepôts et autres espaces restreints
- Fonctionne parfaitement dans les zones où de nombreux utilisateurs ont besoin d'un accès facile à un ordinateur
- Une solution flexible pour une grande variété d'utilisateurs de différentes tailles

Spécifications techniques

- BUREAU DEBOUT À FIXATION MURALE : poste de travail debout ergonomique monté sur poteau avec bras pour écran compatible VESA prenant en charge un écran de 34 pouces (9 kg) ; poste de travail à fixation murale avec tiroir pour clavier
- POSTE DE TRAVAIL PLIABLE : rangez-le lorsqu'il n'est pas utilisé (profil 4,75 pouces) ; clavier d'ordinateur sécurisé avec bande adhésive et support de souris ; bras pour écran articulé avec extension maximale de 25 pouces et tiroir pour clavier avec extension maximale de 31 pouces
- PLAGES DE MOUVEMENT : support pour écran avec inclinaison à +90/-15° et pivotement à +/-120° et rotation à 360° ; plateau pour clavier avec inclinaison à +90/-15° ; bras pour écran réglable en hauteur, tiroir pour clavier et connecteurs de gestion des câbles compatibles avec le poteau de 17,5 pouces
- BRAS ARTICULÉS : bras pour écran réglable en hauteur sans effort une fois fixé au poteau de 17,5 pouces ; bras conçus pour optimiser la stabilité et minimiser les rebonds du clavier ; outils de réglage inclus
- PLAGES DE MOUVEMENT : support pour écran avec inclinaison à +90/-15° et pivotement à +/-120° et rotation à 360° ; plateau pour clavier avec inclinaison à +90/-15° ; bras pour écran réglable en hauteur, tiroir pour clavier et connecteurs de gestion des câbles compatibles avec le poteau de 17,5 pouces

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris	1

en charge	
Options de fixation	Support mural
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Capacité de poids	19.8 lb [9 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	30in
Réglage de la hauteur	Oui
Extension maximale du bras	25.6 in [650 mm]
Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [784 mm]
Inclinaison	+90° / -15°
Keyboard Tray Tilt	+90° / - 15°
Panoramique	+/- 120°
Rotatif/pivotant	180° au niveau du poteau 180° à l'épaule 360° au coude
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]
Longueur du produit	29.2 in [74.2 cm]
Largeur du produit	26.9 in [68.3 cm]
Hauteur du produit	48.4 in [123.0 cm]
Poids du produit	16.0 lb [7.2 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	37.4 in [94.9 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Poids brut	25.4 lb [11.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Poteau en aluminium
	1 - Support mural
	1 - Support mural avec plaque de verrouillage
	1 - Bras à ressort
	1 - Bras à pivot avec logo
	2 - Bras à pivot
	1 - Bras d'écran
	4 - Vis de fixation murale
	4 - Ancrages de vis de fixation murale
	4 - Vis à main
	1 - Support de clavier
	3 - Connecteurs de gestion de câbles

- 1 - Repose-poignet
- 1 - Support de souris
- 1 - Plateau de souris
- 1 - Plaque fixe du plateau de souris
- 1 - Sangle auto-agrippante
- 2 - Bandes en caoutchouc antidérapantes
- 1 - Clé hexagonale M3
- 1 - Clé hexagonale M6
- 2 - Vis M4x8 mm
- 1 - Tapis de souris EVA
- 1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis