

Postazione di lavoro con montaggio a parete - Scrivania articolata con braccio ergonomico per monitor regolabile in altezza e vassoio imbottito per tastiera - Display VESA da 34" - Supporto a muro pieghevole

ID prodotto: WALLSTSI1



Maggiore produttività grazie a una workstation che si adatta al proprio modo di lavorare. Progettata per un'ampia gamma di movimenti, questa workstation per computer con montaggio a parete è facilmente regolabile con staffe indipendenti per monitor e tastiera.

Spostare il supporto con montaggio a parete in base alla posizione di lavoro desiderata, seduta o in piedi. Quindi, riportarlo contro la parete quando non in uso, piegando le staffe vicino alla parete. È perfetto per l'uso in ospedali, cliniche, magazzini e altre aree con spazio limitato.

Estensione della staffa articolata per il monitor fino a 65 cm dalla parete. Per un posizionamento ideale, inclinare o orientare il monitor, oppure ruotarlo di 360 gradi. La workstation con posizione seduta/in piedi supporta un monitor con montaggio VESA (75 x 75, 100 x 100) fino a 30", con un peso massimo di 9 kg.

Questa postazione con montaggio a parete regolabile in altezza consente a una grande varietà di utenti di lavorare in tutta comodità. Regolare l'altezza di entrambe le staffe lungo l'asta fino a 44,5 cm; inoltre, la staffa del monitor a molla ha una gamma di regolazione dell'altezza di 27 cm.

Posizionare la tastiera nel punto desiderato, con un vassoio indipendente che si estende fino a 78,4 cm dalla parete. Inclinare la tastiera all'indietro per assicurarsi che i polsi siano in posizione neutra durante la digitazione. Posizionare il mouse nel supporto quando non è in uso.

Il design modulare, con collegamenti a scorrimento e clic rapidi, semplifica l'installazione e consente di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'uso in ambito medico, retail, magazzini e altre aree con disponibilità limitata di spazio
- Funziona bene in aree in cui molti utenti hanno bisogno di un facile accesso al computer
- Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Caratteristiche

- **SCRIVANIA AUTOPORTANTE CON MONTAGGIO A PARETE:** postazione di lavoro ergonomica con posizione seduta/in piedi e montaggio su asta, dotata di staffa per monitor singolo VESA fino a 34" (9 kg) e vassoio per tastiera
- **POSTAZIONE DI LAVORO RIPIEGABILE:** può essere ripiegata quando non in uso (profilo di 12 cm); supporto per mouse incluso; la staffa articolabile del monitor si estende fino a 63 cm dalla parete, il vassoio per tastiera fino a 74 cm dalla parete
- **RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto per monitor con inclinazione di +90/-15°deg, spostamento laterale di +/-120°deg, rotazione di 360° vassoio per tastiera con inclinazione +90/-15° staffa del monitor regolabile in altezza, vassoio per tastiera e clip per la gestione cavi posizionabili lungo l'asta di 44 cm
- **STAFFE ARTICOLABILI:** una volta fissata la staffa del monitor all'asta da 44 cm, è possibile regolarne l'altezza con un solo tocco; le staffe sono progettate per massimizzare la stabilità e ridurre al minimo il rimbalzo della tastiera; strumenti di regolazione inclusi
- **RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto per monitor con inclinazione di +90/-15°deg, spostamento laterale di +/-120°deg, rotazione di 360° vassoio per tastiera con inclinazione +90/-15° staffa del monitor regolabile in altezza, vassoio per tastiera e clip per la gestione cavi posizionabili lungo l'asta di 44 cm

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	19.8 lb [9 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	30in
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	25.6 in [650 mm]
Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [784 mm]
Inclinazione	+90° / -15°
Keyboard Tray Tilt	+90° / - 15°
Disposizione orizzontale	+/- 120°
Orientamento/rotazione	180° in corrispondenza dell'asta a parete 180° in corrispondenza della spalla 360° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	26.9 in [683 mm]
Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]

Lunghezza prodotto	29.2 in [74.2 cm]
Larghezza prodotto	26.9 in [68.3 cm]
Altezza prodotto	48.4 in [123.0 cm]
Peso prodotto	16.0 lb [7.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	37.4 in [94.9 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	25.4 lb [11.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Asta in alluminio
	1 - staffa di montaggio a parete
	1 - Staffa di montaggio a parete con piastra di bloccaggio
	1 - braccio con molla
	1 - Staffa orientabile con logo
	2 - bracci orientabili
	1 - Attacco per monitor
	4 - viti da parete
	4 - Montanti viti da parete
	4 - Viti a mano
	1 - vassoio per tastiera

- 3 - morsetti per la gestione dei cavi
- 1 - Poggiapolso
- 1 - Supporto per mouse
- 1 - Vassoio per mouse
- 1 - Piastra fissa del vassoio del mouse
- 1 - Fascetta a strappo
- 2 - Piedini in gomma antiscivolo
- 1 - Chiave a brugola M3
- 1 - Chiave a brugola M6
- 2 - Viti M4x8 mm
- 1 - Tappetino per mouse EVA
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.