

Scharnierende Monitorarm en Toetsenbordhouder voor Wandbevestiging - Ergonomisch Sta Bureau - 34" VESA Scherm - Gereedschapsloze Installatie - Zilver Aluminium

Productcode: WALLSTSI1



Verhoog uw productiviteit, met een werkplek dat geschikt is voor de manier waarop u werkt. Ontworpen voor een groot bewegingsbereik is dit wandmonteerbare computer werkplek eenvoudig aanpasbaar met onafhankelijke armen voor uw scherm en toetsenbord.

Zet het wandmonteerbare zit-sta-bureau in de werkpositie. Duw het dan weer terug tegen de wand als u het niet gebruikt, door de armen dicht tegen de wand te klappen. Het is perfect voor gebruik in ziekenhuizen, klinieken, magazijnen en andere plaatsen met beperkte ruimte.

Klap de scharnierende monitor arm uit tot 65 cm van de wand. Voor de ideale positie kunt u uw scherm kantelen of draaien of 360° roteren. Deze zit-sta-werkplek ondersteunt een VESA-montage (75x75, 100x100) scherm tot 30", met een maximumgewicht van 9 kg.

Aan dit wandmonteerbare, in hoogte verstelbaar, bureau kunnen vele verschillende gebruikers comfortabel werken. Pas de hoogte van beide armen langs de stang aan tot 44,5 cm, met een hoogteverstelbereik van de veerondersteunde monitor arm van 27 cm.

Plaats uw toetsenbord waar u die nodig hebt dankzij de onafhankelijk toetsenbordhouder die tot 78,4 cm van de wand kan worden uitgeklapt. Kantel het toetsenbord terug zodat uw polsen tijdens het typen in een neutrale positie staan. Plaats uw muis in de houder als u deze niet gebruikt.

Het modulaire ontwerp, met snelschuif- en klikverbindingen, garandeert eenvoudige installatie en bespaart tijd bij de configuratie van meerdere apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor gebruik in medische instellingen, retail, magazijnen en andere omgevingen met beperkte ruimte
- Werkt prima op plaatsen waar veel gebruikers gemakkelijk toegang tot een computer moeten hebben
- Een flexibele oplossing voor diverse gebruikers van verschillende lichaamslengte

Eigenschappen

- **WANDMONTEERBAAR STA-BUREAU:** Ergonomisch, aan een stang gemonteerd zit-sta-werkplek met een VESA-compatibele enkele monitor arm ondersteunt een scherm van maximaal 34 inch en 9 kg; wandmonteerbare werkplek met toetsenbordhouder
- **OPVOUWBAAR WERKSTATION:** Opbergbaar wanneer u deze niet gebruikt (12 cm); computertoetsenbord met de hechtstrip te bevestigen; incl. muishouder; scharnierende monitor arm uitklapbaar tot 63,5 cm en toetsenbordhouder uitklapbaar tot 78,7 cm van de wand
- **BEWEGINGSBEREIK:** Monitor arm +90/-15° kantelen, +/-120° draaien, 360° roteren; toetsenbordhouder +90/-15° kantelen; in hoogte verstelbare monitor arm, toetsenbordhouder- en kabelmanagementklemmen kunnen aan de 44,4 cm stang worden bevestigd
- **SCHARNIERENDE ARMEN:** Na bevestiging van de monitor arm aan de 44,4 cm stang kan deze met één beweging in hoogte worden versteld; armen zijn ontworpen voor maximale stabiliteit en minimaal hobbelen van het toetsenbord; incl. instelgereedschap
- **BEWEGINGSBEREIK:** Monitor arm +90/-15° kantelen, +/-120° draaien, 360° roteren; toetsenbordhouder +90/-15° kantelen; in hoogte verstelbare monitor arm, toetsenbordhouder- en kabelmanagementklemmen kunnen aan de 44,4 cm stang worden bevestigd

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1

Montage-opties Wandmonteerbaar

VESA
gatenpatroon(/-patron
en) 75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of
Keyboard Tray 5.5 lb [2.5 kg]

Minimale
schermgrootte 13"

Maximale
schermgrootte 30in

Hoogte verstelling Ja

Maximale
armverlenging 25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard
Tray Extension 30.9 in [784 mm]

Kantelen +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Pannen +/- 120°

Zwenken / draaien 180° bij de wandstang

180° bij de schouder

360° bij het kniestuk

Schermrotatie 360°

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]
Lengte product	29.2 in [74.2 cm]
Breedte product	26.9 in [68.3 cm]
Hoogte product	48.4 in [123.0 cm]
Gewicht product	16.0 lb [7.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	37.4 in [94.9 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	25.4 lb [11.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - aluminium stang
	1 - wandmontagesteun
	1 - muur montagesteun met slotplaat
	1 - veerarm
	1 - draaiarm met logo
	2 - draaibare armen
	1 - monitor arm
	4 - wandschroeven
	4 - muurschroefankers
	4 - handschroeven
	1 - toetsenbordhouder
	3 - kabelbeheerklemmen

- 1 - polssteun
- 1 - muishouder
- 1 - muis tray
- 1 - vast plateau voor muis
- 1 - klittenband strip
- 2 - rubberen antislip strips
- 1 - M3 inbussleutel
- 1 - M6 inbussleutel
- 2 - M4x8 mm schroeven
- 1 - EVA muismat
- 1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

10 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.