

Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 2 écrans

Nº de produit: WALLSTSI2



Augmentez votre productivité grâce à un poste de travail qui s'adapte à votre façon de travailler. Conçu pour une grande liberté de mouvement, ce poste de travail mural pour deux écrans est facilement réglable grâce à des bras indépendants pour votre écran et votre clavier.

Placez le bureau debout mural en position de travail. Ensuite, poussez-le contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé, en pliant les bras près du mur. Il est parfaitement adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les entrepôts et autres espaces restreints.

Étendez les bras articulés pour écran jusqu'à 65 cm du mur. Pour un positionnement idéal, vous pouvez incliner ou faire pivoter vos écrans, ou les tourner à 360 degrés. Le poste de travail debout pour deux écrans peut accueillir deux écrans compatibles VESA (75 x 75, 100 x 100) jusqu'à 30 pouces, avec un poids maximal de 9 kg.

Ce bureau mural réglable en hauteur permet à de très nombreux utilisateurs de travailler confortablement. Réglez la hauteur des deux bras le long du poteau jusqu'à 44,5 cm. Le bras à ressort pour écran dispose d'une plage de réglage de la hauteur de 27 cm.

Placez votre clavier là où vous en avez besoin, avec un support de clavier indépendant qui s'étend jusqu'à 78,4 cm du mur. Inclinez le clavier vers l'arrière pour vous assurer que vos poignets sont en position neutre lorsque vous l'utilisez. Placez votre souris dans le support lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La conception modulaire, avec des connexions coulissantes rapides, facilite l'installation et permet de gagner du temps lors de l'installation de plusieurs unités.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfaitement adapté à une utilisation dans le secteur médical, de la vente, les entrepôts et autres espaces restreints
- Fonctionne parfaitement dans les zones où de nombreux utilisateurs ont besoin d'un accès facile à un ordinateur
- Une solution flexible pour une grande variété d'utilisateurs de différentes tailles

Spécifications techniques

- BUREAU DEBOUT À MONTAGE MURAL : poste de travail debout ergonomique monté sur poteau avec bras pour écran compatible VESA prenant en charge deux écrans de 30 pouces (9 kg) ; poste de travail à montage mural avec plateau pour clavier
- POSTE DE TRAVAIL PLIABLE : rangez-le lorsqu'il n'est pas utilisé (profil de 33 cm) ; clavier d'ordinateur sécurisé avec bande adhésive, comprend un support pour souris ; bras articulé permettant au moniteur de s'allonger de 63 cm et au plateau de clavier de 78 cm depuis le mur
- AMPLITUDE DE MOUVEMENT : support pour écran avec inclinaison à +90/-15°, pivotement à +/-120° et rotation à 360° ; plateau pour clavier avec inclinaison à +90/-15° ; point de base du bras pour écran, tiroir pour clavier et clips de gestion des câbles compatibles avec le poteau de 44,4 cm
- BRAS ARTICULÉS : bras pour écran réglables en hauteur sans effort une fois fixés au poteau de 44,4 cm. Bras conçus pour optimiser la stabilité et minimiser les rebonds du clavier ; outils de réglage inclus
- CONCEPTION HAUT DE GAMME : poste de travail mural en aluminium argenté avec installation facile sans outil de type « glisse et clic » pour bras et plaque VESA (75x75/100x100 mm) ; ressorts mécaniques fiables et repose-poignet rembourré ergonomique

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2

Options de fixation Support mural

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of Keyboard Tray 5.5 lb [2.5 kg]

Taille minimale de l'écran 13"

Taille maximale de l'écran 30in

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du bras 25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard Tray Extension 30.9 in [784 mm]

Inclinaison +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Panoramique +/- 120°

Rotatif/pivotant 180° au niveau du poteau

180° à l'épaule

360° au coude

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]
Longueur du produit	3.5 ft [1.1 m]
Largeur du produit	31.5 in [80.0 cm]
Hauteur du produit	31.5 in [80.0 cm]
Poids du produit	21.5 lb [9.8 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	37.4 in [95.0 cm]
Largeur du Colis	23.2 in [59.0 cm]
Hauteur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Poids brut	31.8 lb [14.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Poteau en aluminium
	1 - Support mural
	1 - Support mural avec plaque de verrouillage
	2 - Bras à ressort
	2 - Bras à pivot avec logo
	2 - Bras à pivot
	2 - Supports d'écran
	4 - Vis de fixation murale
	4 - Ancrages de vis de fixation murale
	8 - Vis à main
	1 - Support de clavier
	3 - Gestionnaires de câbles

- 1 - Repose-poignet
- 1 - Support de souris
- 1 - Plateau de souris
- 1 - Plaque fixe du plateau de souris
- 1 - Sangle auto-agrippante
- 2 - Bandes en caoutchouc antidérapantes
- 2 - Clés hexagonales M3
- 2 - Clés hexagonales M6
- 2 - Vis M4x8
- 1 - Tapis de souris EVA
- 1 - Épaule de l'écran
- 1 - Manuel d'utilisation

Informations de garantie

Warranty 10 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

