

Postazione di lavoro ergonomica a parete - Scrivania con braccio ergonomico regolabile in altezza per doppio monitor e vassoio per tastiera - 2 schermi VESA da 30" - Workstation Sit Stand pieghevole montata a parete

ID prodotto: WALLSTSI2



Maggiore produttività grazie a una workstation che si adatta al proprio modo di lavorare. Progettata per un'ampia gamma di movimenti, questa workstation per computer con montaggio a parete a doppio monitor è facilmente regolabile con staffe indipendenti per monitor e tastiera.

Spostare il supporto con montaggio a parete in base alla posizione di lavoro desiderata, seduta o in piedi. Quindi, riportarlo contro la parete quando non in uso, piegando le staffe vicino alla parete. È perfetto per l'uso in ospedali, cliniche, magazzini e altre aree con spazio limitato.

Estensione delle staffe articolate per i monitor fino a 65 cm dalla parete. Per un posizionamento ideale, è possibile inclinare o orientare i monitor, oppure ruotarli di 360 gradi. La workstation a doppio monitor con posizione seduta/in piedi supporta monitor con montaggio VESA (75 x 75, 100 x 100) fino a 30", con un peso massimo di 9 kg per display.

Questa postazione con montaggio a parete regolabile in altezza consente a una grande varietà di utenti di lavorare in tutta comodità. Regolare l'altezza di entrambe le staffe lungo l'asta fino a 44,5 cm; inoltre, la staffa del monitor a molla ha una gamma di regolazione dell'altezza di 27 cm.

Posizionare la tastiera nel punto desiderato, con un vassoio indipendente che si estende fino a 78,4 cm dalla parete. Inclinare la tastiera all'indietro per assicurarsi che i polsi siano in posizione neutra durante la digitazione. Posizionare il mouse nel supporto quando non è in uso.

Il design modulare, con collegamenti a scorrimento e clic rapidi, semplifica l'installazione e consente di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'uso in ambito medico, retail, magazzini e altre aree con disponibilità limitata di spazio
- Funziona bene in aree in cui molti utenti hanno bisogno di un facile accesso al computer
- Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Caratteristiche

- **SCRIVANIA AUTOPORTANTE CON MONTAGGIO A PARETE:** stazione di lavoro ergonomica per posizione seduta/eretta con montaggio su asta, dotata di staffa per due monitor con attacco VESA in grado di sorreggere due display da 30"; con vassoio per tastiera
- **STAZIONE DI LAVORO PIEGHEVOLE:** si può ripiegare quando non è in uso (profilo di 12 cm) e allontanare il monitor di 63 cm e il vassoio della tastiera di 78 cm dalla parete; possibilità di fissare la tastiera del computer mediante striscia adesiva;
- **RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto per monitor con inclinazione di +90/-15°, spostamento laterale di +/-120°, rotazione di 360° vassoio per tastiera con inclinazione di +90/-15° la base della staffa del monitor, del vassoio per tastiera e dei morsetti per i cavi può essere posizionata lungo l'asta di 44 cm
- **STAFFE ARTICOLABILI:** una volta fissate le staffe del monitor all'asta da 44 cm, è possibile regolarne l'altezza con un solo tocco; le staffe sono progettate per massimizzare la stabilità e ridurre al minimo il movimento della tastiera
- **DESIGN DI QUALITÀ SUPERIORE:** postazione di lavoro in alluminio argento con montaggio a parete, di facile installazione senza bisogno di utensili per staffe; piastra VESA (100x100 mm); molle meccaniche ad alta affidabilità e poggipolso ergonomico imbottito

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	19.8 lb [9 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	30in
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	25.6 in [650 mm]
Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [784 mm]
Inclinazione	+90° / -15°
Keyboard Tray Tilt	+90° / - 15°
Disposizione orizzontale	+/- 120°
Orientamento/rotazione	180° in corrispondenza dell'asta a parete e 180° in corrispondenza della spalla 360° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	26.9 in [683 mm]
Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]

Lunghezza prodotto	3.5 ft [1.1 m]
Larghezza prodotto	31.5 in [80.0 cm]
Altezza prodotto	31.5 in [80.0 cm]
Peso prodotto	21.5 lb [9.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	37.4 in [95.0 cm]
Package Width	23.2 in [59.0 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	31.8 lb [14.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Asta in alluminio
	1 - staffa di montaggio a parete
	1 - Staffa di montaggio a parete con piastra di bloccaggio
	2 - bracci con molla
	2 - Staffe orientabili con logo
	2 - bracci orientabili
	2 - Attacchi per monitor
	4 - viti da parete
	4 - Montanti viti da parete
	8 - Viti a mano
	1 - vassoio per tastiera
	3 - Sistemi di gestione cavi

- 1 - Poggiapolso
- 1 - Supporto per mouse
- 1 - Vassoio per mouse
- 1 - Piastra fissa del vassoio del mouse
- 1 - Fascetta a strappo
- 2 - Piedini in gomma antiscivolo
- 2 - Chiavi a brugola M3
- 2 - Chiavi a brugola M6
- 2 - Viti M4x8
- 1 - Tappetino per mouse EVA
- 1 - Spalla del monitor
- 1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.