

Estación de Trabajo de Montaje en Pared - para 2 Monitores de hasta 30" - con Brazo Articulado y Soporte de Teclado - para Dos Monitores VESA de 30" - Soporte Plegable

ID del Producto: WALLSTSI2



Aumente su productividad, gracias a esta estación de trabajo que se ajusta a su forma de trabajar. Diseñada para permitir un amplio rango de movimiento, se ajusta fácilmente con los brazos independientes para su pantalla y su teclado.

Mueva la plataforma de trabajo de pie o sentado de montaje en pared hasta la posición preferida de trabajo. Después puede replegarla contra la pared cuando no esté en uso, doblando los brazos a ras de la pared. Resulta ideal para su uso en hospitales, clínicas, almacenes y otros entornos con espacio limitado.

Extienda los brazos articulados para pantalla hasta 65cm de la pared, para lograr una posición ideal. Puede inclinar o girar las pantallas o rotarlas 360 grados. Esta plataforma de trabajo de pie y sentado para dos pantallas es compatible con soportes VESA (75x75, 100x100) de pantallas de hasta 30" y peso máximo de 9kg por pantalla.

Este escritorio de montaje en pared y ajuste de la altura resulta útil a una amplia gama de usuarios, para trabajar con mayor confort. También puede ajustar la altura de ambos brazos a lo largo del mástil, a hasta 44.5cm, y además el muelle del brazo de la pantalla permite un rango de ajuste de la altura de 27cm.

Coloque su teclado donde lo necesite, gracias a la bandeja de teclado independiente que se extiende a hasta 78.4cm de distancia de la pared. Puede inclinar el teclado para asegurarse de que sus muñecas quedan en posición neutral mientras escribe. Coloque el mouse sobre el soporte cuando no lo utilice.

El diseño modular, que permite rápidas conexiones con deslizamiento y clic, facilita la instalación y ahorra tiempo a la hora de configurar varias unidades.

Producto fabricado conforme a las normas TAA y avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para su uso en entornos de atención médica, de venta minorista, almacenes y otros espacios limitados
- Funciona bien en entornos donde se requiere el acceso fácil de muchos usuarios a ordenadores
- Solución flexible para una amplia gama de usuarios de varias estaturas

Características

- **ESTACIÓN DE TRABAJO DE PIE DE MONTAJE EN PARED:** Plataforma ergonómica para trabajo de pie o sentado, de montaje mediante mástil, con brazo para 2 monitores VESA de hasta 30" (9Kg) cada uno. Escritorio de trabajo para pared con bandeja para el teclado
- **ESTACIÓN DE TRABAJO PLEGABLE:** Guardela cuando no la utilice (perfil de 12cm). Asegura el teclado con una tira adhesiva, incluye la bandeja del mouse. Los brazos articulados extienden los monitores a 64cm y la bandeja para teclado a 79cm de la pared
- **RANGO DE MOVIMIENTOS:** El soporte de monitor se inclina +90°/-15°, gira +/-120°, rota 360°. Bandeja del teclado se inclina +90°/-15°. La base del brazo, la bandeja del teclado y el gestor de cableado se pueden poner a lo largo del mástil de 44cm
- **BRAZOS ARTICULADOS:** Una vez que los brazos se fijan al mástil de 44cm, también se puede ajustar la altura con un solo toque. Los brazos están diseñados para maximizar la estabilidad y minimizar los saltos del teclado. Herramientas de ajuste incluidas
- **DISEÑO PREMIUM:** Estación de trabajo en aluminio plateado. Brazos y placas VESA 75x75/100x100mm) de instalación fácil deslizando y haciendo clics, no requiere herramientas. Resortes mecánicos seguros y reposamuñecas ergonómico acolchado

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí

Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	19.8 lb [9 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	30in
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	25.6 in [650 mm]
Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [784 mm]
Inclinación	+90° / -15°
Keyboard Tray Tilt	+90° / - 15°
Giro	+/- 120°
Giro / Pivotación	180° al mástil de la pared 180° en el extremo superior 360° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
-------	-------

Tipo de Gabinete	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	26.9 in [683 mm]
Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]
Longitud del Producto	3.5 ft [1.1 m]
Ancho del Producto	31.5 in [80.0 cm]
Altura del Producto	31.5 in [80.0 cm]
Peso del Producto	21.5 lb [9.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	37.4 in [95.0 cm]
Ancho de la Caja	23.2 in [59.0 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	31.8 lb [14.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Mástil de aluminio
	1 - soporte para montaje en pared
	1 - Soporte para montaje en pared con placa de bloqueo
	2 - brazos con muelle
	2 - Brazos giratorios con logotipo
	2 - brazos giratorios
	2 - Bases para Monitores
	4 - Tornillos para Pared
	4 - Anclajes de tornillo para pared
	8 - Tornillos de apriete a mano

- 1 - Bandeja para Teclado
- 3 - Gestores de cables
- 1 - Reposamuñeca
- 1 - Soporte para ratón
- 1 - Bandeja para ratón
- 1 - Placa fija de bandeja para ratón
- 1 - Tira sujetacables de gancho y bucle
- 2 - Tiras de goma antideslizantes
- 2 - Llaves hexagonales M3
- 2 - Llaves hexagonales M6
- 2 - Tornillos M4x8
- 1 - Almohadilla para ratón (fabricado con espuma "EVA", copolímero de etileno y de acetato de vinilo)
- 1 - Soporte para monitor
- 1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

10 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.