

Väggmonterad arbetsstation - Ledat höj- och sänkbart skrivbord med ergonomisk dubbel monitorarm och tangentbordsbricka - 2 x 30-tums VESA-skärmar - Fällbart väggmonterat ståskrivbord

Produkt ID: WALLSTSI2



Öka din produktivitet med en arbetsstation som passar ditt sätt att jobba. Denna väggmonterade datorarbetsstation för två skärmar är utformad för en mängd olika rörelser och kan enkelt justeras med hjälp av oberoende armar för skärm och tangentbord.

Flytta det väggmonterade skrivbordet för sittande eller stående arbete till rätt position för att arbeta. Skjut det sedan tätt intill väggen när det inte ska användas och vik in armarna nära väggen. Perfekt för sjukhus, kliniker, varuhus och andra skrymmande områden.

Förläng de ledade skärmsarmarna upp till 65 cm från väggen. Luta, sväng eller rotera dina skärmar 360 grader för perfekt positionering. Arbetsstationen för stående eller sittande arbete med dubbla skärmar stöder VESA-monterade (75x75, 100x100) skärmar på upp till 30 tum, med en maximal vikt på 9 kg per skärm.

Detta väggmonterade, höjdjusterbara skrivbord möjliggör att många olika personer kan arbeta bekvämt. Justera höjden för bägge armarna längs med pelaren, upp till 44,5 cm. Dessutom har fjäderskärmmarmen ett höjdjusteringsintervall på 27 cm.

Placera ditt tangentbord där du behöver det med en oberoende tangentbordsbricka som kan förlängas upp till 78,4 cm från väggen. Luta tangentbordet bakåt för att se till att dina handleder är i en neutral position då du skriver. Placera din mus i hållaren när du inte använder den.

Den modulära designen med snabba glid-och-klicka-anslutningar gör installationen enkel och sparar tid då man ställer in flera enheter samtidigt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för medicinska miljöer, butiker, varuhus och andra skrymmande omgivningar.
- Fungerar bra i områden som kräver enkel åtkomst till en dator för många användare
- En flexibel lösning för ett brett spektrum av användare med olika längd

Funktioner

- **VÄGGMONTERAT HÖJ- OCH SÄNKBART SKRIVBORD:** Ergonomisk pelarmonterad höj- och sänkbar arbetsstation med en VESA-kompatibel dubbel monitorarm som skärmar på upp till 30 tum (9 kg); Vägghmonterad arbetsstation med tangentbordsbricka
- **FÄLLBAR ARBETSSTATION:** Ställ undan när den inte används (12 cm-profil); Säkra datorns tangentbord med självhäftande remsa; Ledade monitorarmar som sträcker sig 63,5 cm och tangentbordet 78,7 cm från väggen
- **RÖRELSEOMFÅNG:** Skärmfäste med +90/-15° lutning, +/-120° svängning, 360° rotation; Tangentbordsbricka med +90/-15° lutning; Fästpunkten för monitorarm, tangentbordsbricka och kabelhanteringsklämmor som kan placeras längs 44,5 cm pelare
- **LEDADE ARMAR:** När monitorarmarna är fixerade vid de 44,5 cm höga pelaren har de även höjdjustering via en knapptryckning; Armarna är utformade för att maximera stabilitet och minimera rörelser i tangentbordet; Justeringsverktyg medföljer
- **PREMIUM-DESIGN:** Vägghmonterad arbetsstation i silveraluminium med enkel verktygslös glid- och klickmontering för armar och VESA-platta (75x75/100x100 mm); Pålitliga mekaniska fjädrar och ergonomiskt vadderat handledsstöd

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Vägghmonterbar	Ja
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Vägghmontering

VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	19.8 lb [9 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	30in
Höjjustering	Ja
Maximal armförlängning	25.6 in [650 mm]
Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [784 mm]
Lutning	+90° / -15°
Keyboard Tray Tilt	+90° / - 15°
Panorering	+/- 120°
Vridning/pivotering	180° vid väggpelaren 180° vid axeln 360° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Width	26.9 in [683 mm]
Keyboard Tray Depth	10.2 in [258 mm]
Produktlängd	3.5 ft [1.1 m]
Produktbredd	31.5 in [80.0 cm]

Produkthöjd	31.5 in [80.0 cm]
Produktvikt	21.5 lb [9.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	37.4 in [95.0 cm]
Package Width	23.2 in [59.0 cm]
Paketets höjd	5.9 in [15.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	31.8 lb [14.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Aluminiumpelare
	1 - väggmonteringsfäste
	1 - Väggmonteringsfäste med låsplatta
	2 - fjäderarmar
	2 - Svängarmar med logotyp
	2 - vridarmar
	2 - Skärmmontering
	4 - väggskruvar
	4 - Skruvar för väggmontering
	8 - Handskruvar
	1 - tangentbordsbricka
	3 - Kabelhanterare
	1 - Handledsstöd
	1 - Mushållare
	1 - Musfack
	1 - Fast platta för musfack

1 - Rem med krok-och-ögla

2 - Halkskyddade gummiremsor

2 - M3 insexnycklar

2 - M6 insexnycklar

2 - M4x8 skruvar

1 - EVA musmatta

1 - Skärmaxel

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.