

Bobina de Cable de Red Ethernet Cat6 a Granel - 304,8m - Sólido - CMR - Negro - Se Ajusta a TAA

ID del Producto: WIR6CMRBK



Este rollo de cable Cat6 a granel ofrece conexiones fiables de redes Gigabit, lo cual garantiza una capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet exigentes. Este cable Cat6 es de clasificación para instalación vertical para instalaciones en pared.

Este cable de categoría 6 ha sido sometido a pruebas para instalaciones verticales CMR y es ideal para instalaciones de cables de pared, en huecos de ascensor o entre plantas, que requieran categoría CMR contra incendios.

Cada uno de nuestros cables ha sido fabricado y sometido a pruebas de forma cuidadosa, con conductores de cobre, para mantener el nivel NEXT ("Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables.

Mediante el uso de cables fabricados con alambre de cobre de 0,26mm², se garantiza el más alto rendimiento para sus aplicaciones de conexiones Ethernet exigentes, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación por Ethernet) y transmisión de vídeo 4K o 1080p.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para instalaciones verticales, como paredes, entre plantas y huecos de ascensor, donde se

requiere clasificación CMR contra incendios

- Transfiera datos, voz y vídeo a través de redes Gigabit

Características

- CABLE ETHERNET CAT6: Optimizado para redes empresariales de 10 Gigabits - El rango de frecuencia de 550 MHz mejora la capacidad de rendimiento - Admite alimentación a través de Ethernet (PoE) y transmisión de vídeo 4K o 1080p
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conductores de cobre de alta calidad permiten un ajuste preciso para minimizar el desgaste y la pérdida de señal - Cobre sólido de 23 AWG que admite una amplia gama de aplicaciones Ethernet
- SEGURIDAD Y FIABILIDAD: Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener la diafonía cercana (NEXT) dentro de límites aceptables - Conexiones Ethernet fiables - Libre de ruidos e interferencias EMI/RFI
- APLICACIONES: Ideal para instalaciones verticales (en la pared, entre pisos, huecos de ascensor, etc.) en las que se requiera una resistencia al fuego CMR - Puede utilizarse para la instalación de redes en el hogar, la oficina o un centro educativo
- ESPECIFICACIONES: CAT6 - Negro - 304,8 metros - 1000Mbps/10Gbps - 550 MHz - PoE - UTP - Cobre puro 23AWG - Clasificado CMR (Riser) - ETL - TAA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMR (instalación vertical)

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	Ethernet 10BASE-T hasta 1000BASE-T
Clasificación de Cables	CAT6 550 MHz

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	23 AWG
Tipo de conductor	Cobre macizo

Longitud del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
Longitud del Producto	1000.0 ft [304.9 m]
Ancho del Producto	0.2 in [6.0 mm]
Altura del Producto	0.2 in [6.0 mm]
Peso del Producto	28.0 lb [12.7 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.7 in [24.6 cm]
Ancho de la Caja	18.3 in [46.6 cm]
Altura de la Caja	18.2 in [46.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	30.4 lb [13.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - rollo de cable Cat6
---------------------	-------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

