

304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Blau

Produkt-ID: WIR6CMRBL



Die 304,8 m lange Rolle Cat6-Riser-Kabel WIR6CMRBL (blau) entspricht oder übertrifft alle Cat6 Spezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Die Ummantelung ist mit Angaben zur verbleibenden Länge in Fuß markiert, sodass leicht erkennbar ist, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt und Sie die Kabellänge gemäß Ihren Installationsanforderungen zuschneiden können.

Das WIR6CMRBL ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Dieses Cat 6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo eine CMR Brandschutzklasse benötigt wird.

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,26 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke

Merkmale

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,26 mm²-Kupferkabel
- Längen-markiertes Kabel

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)

Leistung

Kabelnennwerte	CAT6 - 500 MHz
----------------	----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
Drahtstärke	23 AWG
Leitungstyp	Massives Kupfer
Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]



Produktgewicht 34.1 lb [15.4 kg]

Verpackungs-
formationen

Package Length 18.0 in [45.6 cm]

Package Width 17.6 in [44.8 cm]

Package Height 9.3 in [23.5 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 29.3 lb [13.2 kg]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten 304,8 m Großrolle blaues CMR-Cat 6-Solid UTP-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

