

304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Grau

Produkt-ID: WIR6CMRGR



Die 304,8 m lange Rolle Cat6-Riser-Kabel WIR6CMRGR (grau) entspricht oder übertrifft alle Cat6 Spezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Die Ummantelung ist mit Angaben zur verbleibenden Länge in Fuß markiert, sodass leicht erkennbar ist, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt und Sie die Kabellänge gemäß Ihren Installationsanforderungen zuschneiden können.

Das WIR6CMRGR ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Dieses Cat 6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo ein CMR Brandschutzgrad benötigt wird.

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,26 mm<sup>2</sup> dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke

## Merkmale

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,26 mm<sup>2</sup>-Kupferkabel
- Längen-markiertes Kabel

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)

---

### Leistung

Kabelnennwerte	CAT6 - 500 MHz
----------------	----------------

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Drahtstärke	23 AWG
Leitungstyp	Massives Kupfer
Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktgewicht	34.1 lb [15.4 kg]

---

Verpackungs-  
informationen

Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	17.9 in [45.5 cm]
Package Height	8.7 in [22 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	30.6 lb [13.9 kg]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	304,8 m Großrolle graues CMR-Cat 6-Solid UTP-Kabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

