

304,8m Cat5e UTP Patchkabel - Blau - Bulkware Cat.5e Netzwerkkabel

Produkt-ID: WIRC5ECMR



Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (blau) WIRC5ECMR ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine blaue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwerkkabelverbindungen ermöglicht.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Wänden und anderen vertikalen Anwendungen
- Hervorragend geeignet für Netzwerkinstallationen daheim, im Büro oder in Bildungseinrichtungen

Merkmale

- 0,25 mm² massiver, reiner Kupferleiter
- 4-paariges, nicht abgeschirmtes Twisted Pair-Kabel (UTP)
- Flexible PVC-Ummantelung
- Ausgelegt für bis zu 350 MHz für überragende Leistung und Bandbreite über die standardmäßigen

Spezifikationen von 100 MHz von Cat5e hinaus

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Markiertes Kabel

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Industrienormen	Cat 5 CMR

Leistung

Max. Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
-----------------	---------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Blau
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Massives Kupfer
Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktgewicht	20.6 lb [9.3 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	13.9 in [35.2 cm]



Versandgewicht
(Verpackung) 21.0 lb [9.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 300m-Rolle steifes Cat5e CMR-Kabel, blau

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

