

CFastカード – SATA変換アダプタ

製品ID: CFAST2SAT25



CFast™ – 2.5インチSATAアダプタ。SATAを介し、高速転送スピードでCFastカードのデータにアクセスできるユニークなアダプタです。

このアダプタは、CFastをSATAに永久変換し小型筐体または組み込みソリューションで使用できるようにします。アダプタのドライブフレームとコネクタは、2.5インチハードドライブのサイズとコネクタ位置を正確に再現しています。

標準2.5インチの筐体により、変換するカードをノートパソコンまたは標準マウントブラケットにインストールできます。CFastカードをアダプタ内に装着した後、ノートパソコン、ドッキングステーション、HDDケース、デスクトップPCで通常の2.5インチSATAドライブと同じように使用可能です。

CFastカードからPCへのデータ転送には、SATAの6 Gbps性能を活用することができます。デジタル一眼レフカメラやビデオカメラなどのデータをダウンロードしたり、グラフィックデザインファイル、ビデオその他のデータをCFastカードから転送する際に便利です。

高速データ転送により、ファイル転送完了までの待ち時間が短くなります。実際のスピードはCFastメディアの速度に依存します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ SATAを通じてCFastカードのデータに高速でアクセス・取得
- ・ ハイエンドデジタルカメラやビデオカメラからデータをダウンロード、またはグラフィックデザインファイルやビデオを転送

製品の特長

- ・ CFastカードを2.5インチSATA SSDとして使用
- ・ データ転送速度6 GbpsのSATA 3.0に対応
- ・ SATA + 電源コンポコネクタ (7 + 15ピン) - 2.5インチSATAハードドライブと同様
- ・ 変換したカードをノートパソコンにインストール可能な標準2.5インチ筐体
- ・ 耐久性と保護性能に優れた筐体
- ・ OS依存性がなくドライバやソフトウェアのインストール不要

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	SATA
ドライブ数	1
ドライブサイズ	CFast (タイプ1 / 2)
ドライブタイプ	CFast 1.0 / 2.0
対応ドライブ高さ	3.3 mm 5mm

性能

最大データ転送速度	6 Gbps
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし
挿入評価	10,000
メモリアディアタイプ	CFast (タイプ1 / 2)
MTBF	50,000

コネクタ

ドライブコネクタ	1 - CFastデータ&電源 [7+17ピン]
ホストコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
-------	------------------------

電源

入力電圧	5 VDC
------	-------

出力電圧	5 VDC
環境条件	
動作温度	0° C to 75° C (32° F to 167° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5%~95% RH
物理的特徴	
色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	スチール、プラスチック
製品縦	99 mm [3.9 in]
製品横	6.9 cm [2.7 in]
製品高さ	1.0 cm [0.4 in]
製品重量	54 g [1.9 oz]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.3 cm [6.4 in]
パッケージ横	13.1 cm [5.2 in]
パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	106.0 g [3.7 oz]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 - CFastカード - SATA コンバータ
	1 - 組み立てネジキット
	1 - クイックインストール ガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。