

USB 3.0 ドッキングステーション／デュアルモニターHDMI & DVI/VGA対応ノートパソコン拡張ドック／6ポートUSB
3.1 Gen 1 ハブ(5Gbps)／ギガビット有線LAN／3.5mmステレオミニ(3極)／Windows &
Mac対応／ユニバーサルUSB-Aドッキングポート

製品ID: DK30ADD



MacおよびWindows™ノートパソコン用USB

3.0ドッキングステーション。柔軟なディスプレイオプションに加え、ワークステーション機能を拡張する各種ポートを提供します。ビデオ出力オプションはHDMI®、DVI、VGAに対応し、費用対効果に優れたソリューションです(VGAの場合はアダプタが必要。)周辺機器の接続用には、急速充電ポート2口を含むUSBポート6口を備えています。


このUSB

3.0ドックは、MacおよびWindowsノートパソコンのディスプレイ機能を拡張します。HDMIモニター1台とDVIモニター1台の組み合わせに加え、付属のDVI-VGAアダプタを使用し旧型のVGAモニタを接続することも可能です。

- ・ 1x HDMIディスプレイ + 1x DVIディスプレイ(解像度 2048 x 1152 @60Hz)
- ・ 1x HDMIディスプレイ(解像度 2048 x 1152) + 1x VGA ディスプレイ(解像度 1920 x 1200 @60Hz)

このUSB 3.0ドックでは、キーボード、外付けドライブその他の周辺機器を6口のUSB 3.0(Type-A)ポートに接続し、一括でUSB 3.0ホストに繋がります。ノートパソコンをフル機能のワークステーションとして活用できるようになります。USB 3.0ポートのうち2口は常時稼働の急速充電ポートになっており、モバイル端末2台の充電と同期に対応します。ギガビットイーサネットポート、3.5mmオーディオヘッドフォンポートもついています。

認証、レポート、互換性





用途

- ・ビジネス環境、各種機関で幅広い種類のモニタに接続
- ・ホテルの共有ワークスペース、短期ホッティング用途などに最適
- ・ビデオカードの交換ができないノートパソコンに2種類のビデオ出力機能を追加

製品の特長

- ・フル機能ドック: USB 3.0 Type-A接続でHDMI & DVIのデュアルモニタオプションを提供。USB 3.1 Gen 1対応Type-Aポート6口(5Gbps)、ギガビットイーサネット、オーディオポート搭載。1m USB-Aホストケーブル付属
- ・複数の2画面出力: HDMI + DVI またはHDMI + VGA(DVI - VGAアダプタ付属)など、種類が異なる新旧のモニタを柔軟に組み合わせて2画面構成が可能
- ・USB-Aノートパソコン対応: HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface Book / Pro 6、Chromebookなどのブランドと互換のDisplayLinkチップ搭載USB 3.0ドッキングステーション
- ・幅広いOS互換性: Windows、macOSx、ChromeOSなどメジャーなOSに完全対応のユニバーサルドッキングステーション
- ・多数のUSBポート: 常時稼働のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート2口を含む6ポートのダウンストリームUSB-Aハブを搭載(5Gbps SuperSpeed)。ホストコンピュータに接続せずに充電が可能

ハードウェア

保証に関する方針	3 Years
4Kサポート	なし
高速充電ポート	あり
対応ディスプレイ数	2
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリー充電仕様1.2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813

性能

最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0)2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
-----------	---

最大デジタル解像度	デュアルディスプレイ - HDMI + DVI の組合せの場合 - 2048 x 1152 @ 60Hz デュアルディスプレイ - HDMI + VGA の組合せの場合 - 2048 x 1152 (HDMI) + 1920 x 1200 (VGA) @ 60Hz	
タイプおよび定格	USB 3.0 (5 Gbps)	
UASPサポート	あり	
互換性のあるネットワーク	10／100／1000 Mbps	
オートMDIX	あり	
フルデュプレックスサポート	あり	
コネクタ		
コネクタタイプ	1 - DVI-I [29ピン] 1 - HDMI [19ピン] 2 - USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電) 4 - USB Type-A (USB 3.0, 5 Gbps) [9ピン] 1 - RJ-45 1 - 3.5mmステレオミニ (3極) 1 - USB 3.2 Type-B (9ピン, Gen1, 5Gbps)	
ソフトウェア		
OS互換性	Windows® 7/8/8.1/10/11 macOS 10.10 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04	
特記 / 必要条件		
システムおよびケーブル要件	USB-Aポート搭載ホストノートパソコン	
注意	USB 3.0は、USB 3.1 第一世代 (Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供しません。 DVI-VGAアダプタが付属しています。	
インジケータ		
LEDインジケータ	1 - 電源	
電源		
電源	付属ACアダプタ	
入力電圧	110V-240V AC	
入力電流	2A	

出力電圧	20V DC
出力電流	2A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	N
消費電力(W)	40W

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 70° C (14° F to 158° F)
湿度	10-90% 結露なし

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
エンクロージャタイプ	プラスチック
ケーブル長	1000 mm [39.4 in]
製品縦	21.6 cm [8.5 in]
製品横	8.6 cm [3.4 in]
製品高さ	3.1 cm [1.2 in]
製品重量	291.0 g [10.3 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.2 cm [5.6 in]
パッケージ横	30.7 cm [12.1 in]
パッケージ高さ	6.2 cm [2.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.8 kg [1.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキング ステーション
	1 - USB 3.0 ケーブル
	1 - DVI - VGA変換アダプタ
	1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド

1 – クイックスタートガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。