

HDMI – DisplayPortアクティブコンバーター

製品ID: HDMI2DP



DVI/HDMI® – DisplayPort®コンバーター。HDMI、DVI、Mini DVI入力信号をDisplayPort（またはMini DisplayPort）出力に変換します。ソースデバイスのハードウェアをアップグレードしたり、新しいディスプレイを購入するコストを回避します。

1920x1200のフルHD解像度に対応するこのコンバーターは、ビデオカード（デスクトップまたはノートパソコン）、ビデオゲーム機、ホームシアター受信機など、HDMI/DVIシングルリンク/mini DVIを使用する機器をDisplayPort対応ディスプレイに接続する上で最適なソリューションです。

DVIビデオソースを本アダプタに接続するには、DVI – HDMIアダプタが必要です。以下のStarTech.com製アダプタは、本アダプタと互換性があります。

0.9m HDMI – DVI-D ケーブル(HDDVIMM3)

1.8m HDMI – DVI-D ケーブル(HDMIDVIMM6)

20cm HDMI – DVI-D 変換ケーブル(HDDVIMF8IN)

HDMI – DVI-D 変換コネクタ/アダプタ – オス/メス(HDMIDVIMF)

Mini DVI – HDMI 変換アダプタ (Macbook/iMac対応) (MDVIHDMIMF)

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
- ・ 既存のDisplayPort®モニタをキープし、HDMI®またはDVI機器で使用

製品の特長

- ・ HDMI®/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
- ・ EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
- ・ LPCMなど、HDMI®非圧縮2チャンネルオーディオに対応
- ・ DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要（製品には付属していません）
- ・ DisplayPort®/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
- ・ 最大1920x1200のフルHD解像度に対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	HDMI
AV出力	DisplayPort
オーディオ	あり

性能

最大デジタル解像度	1920x1200 (50/60Hz)
オーディオ仕様	5.1サラウンドサウンド

コネクタ

コネクタA	1 – HDMI [19ピン]
コネクタB	1 – DisplayPort [20ピン]

インジケータ

LEDインジケータ	1 – レッド（電源LED）
-----------	----------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.4A
出力電圧	5 VDC
出力電流	2A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	N

消費電力(W)	5
環境条件	
動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-10° C to 80° C (14° F to 176° F)
湿度	5% – 90% RH (結露なし)
物理的特徴	
色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	8.2 cm [3.2 in]
製品横	4.3 cm [1.7 in]
製品高さ	2.3 cm [0.9 in]
製品重量	109.0 g [3.8 oz]
パッケージ情報	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.8 cm [8.6 in]
パッケージ横	15.4 cm [6.1 in]
パッケージ高さ	5.6 cm [2.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	386.0 g [13.6 oz]
箱に含まれているもの	
パッケージ内容	1 – HDMI – DisplayPortコンバータ 1 – ユニバーサルACアダプタ: 日本/北米/欧州/イギリス仕様 現地で購入の場合のみ付属、オーストラリア/ニュージーランド仕様 現地で購入の場合のみ付属 1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。